



Produktdetails

MBR202

MBR202 Sammelschienensystem 60 mm
horizontal 300 mm x 500 mm x 200 mm , 000



Allgemeine Informationen	
Typ	MBR202
Bestellnummer	2CPX041826R9999
EAN	4011617418269
Beschreibung	MBR202 Sammelschienensystem 60 mm horizontal 300 mm x 500 mm x 200 mm , 000
Langbeschreibung	Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem 60 mm horizontal, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 48 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 465 mm, unbestückt für den Einbau von D0- und NH-Sicherungslasttrennschalter oder Reitersicherungssockel D02, E27, E33, für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX146, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 440 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden

Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Bemessungsbetriebsspa	(Maximum) 400 V

nnung	
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I _n)	440 A
Anzahl Pole	3
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Anzahl DIN-Schienen für die Montage	0
Ausstattung	Excludes Devices
Montagegerüst	WR oder EDF
Gerät	D02, E27, E33
Gehäusetypp	Innenausbau Modul
Bauhöhe	000
Sicherungstyp	D02
Montageart	Schienensystem
Montage-Ausrichtung	waagrecht
Platzeinheiten (PLE)	48
Zählerfelder	0
Modulfunktion	Sammelschienensystem 60 mm horizontal
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	500 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	200 mm
Gewicht	1.441 kg
Einbautiefe (t ₂)	200 mm

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	1.498 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002275 - Verteilerbaugruppe D-Schraubsicherungssysteme
ETIM 9	EC002275 - Verteilerbaugruppe D-Schraubsicherungssysteme
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27400621
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX061045R9999	ZE60 Reitersicherungsblock, 27 mm x 26 mm x 200 mm	ZE60	1	Stück
2CPX061046R9999	ZE61 Reitersicherungsblock, 40 mm x 42 mm x 200 mm	ZE61	1	Stück
2CPX061047R9999	ZE62 Reitersicherungsblock, 55 mm x 56 mm x 200 mm	ZE62	1	Stück
2CPX062374R9999	ZA4P10 Leerabdeckung, 202 mm	ZA4P10	1	Stück
2CPX041871R9999	ZX1002 12 mm x 496 mm x 5 mm	ZX1002	1	Stück
2CPX041872R9999	ZX1003 12 mm x 746 mm x 5 mm	ZX1003	1	Stück
2CPX041873R9999	ZX1004 12 mm x 996 mm x 5 mm	ZX1004	1	Stück
2CPX041874R9999	ZX1005 12 mm x 1246 mm x 5 mm	ZX1005	1	Stück
2CPX042800R9999	ZX1006 12 mm x 1496 mm x 5 mm	ZX1006	1	Stück
2CPX041883R9999	ZX1014 20 mm x 496 mm x 5 mm	ZX1014	1	Stück
2CPX041884R9999	ZX1015 20 mm x 746 mm x 5 mm	ZX1015	1	Stück
2CPX041885R9999	ZX1016 20 mm x 996 mm x 5 mm	ZX1016	1	Stück
2CPX041886R9999	ZX1017 20 mm x 1246 mm x 5 mm	ZX1017	1	Stück
2CPX042801R9999	ZX1018 20 mm x 1496 mm x 5 mm	ZX1018	1	Stück
2CPX041889R9999	ZX1020 30 mm x 496 mm x 5 mm	ZX1020	1	Stück
2CPX041890R9999	ZX1021 30 mm x 746 mm x 5 mm	ZX1021	1	Stück
2CPX041891R9999	ZX1022 30 mm x 996 mm x 5 mm	ZX1022	1	Stück
2CPX041892R9999	ZX1023 30 mm x 1246 mm x 5 mm	ZX1023	1	Stück
2CPX042802R9999	ZX1024 30 mm x 1496 mm x 5 mm	ZX1024	1	Stück
2CPX041907R9999	ZX1041 12 mm x 548 mm x 5 mm	ZX1041	1	Stück
2CPX041908R9999	ZX1042 12 mm x 798 mm x 5 mm	ZX1042	1	Stück
2CPX041909R9999	ZX1043 12 mm x 1048 mm x 5 mm	ZX1043	1	Stück
2CPX041910R9999	ZX1044 12 mm x 1298 mm x 5 mm	ZX1044	1	Stück
2CPX041919R9999	ZX1053 20 mm x 548 mm x 5 mm	ZX1053	1	Stück
2CPX041920R9999	ZX1054 20 mm x 798 mm x 5 mm	ZX1054	1	Stück
2CPX041921R9999	ZX1055 20 mm x 1048 mm x 5 mm	ZX1055	1	Stück
2CPX041922R9999	ZX1056 20 mm x 1298 mm x 5 mm	ZX1056	1	Stück
2CPX041925R9999	ZX1059 30 mm x 548 mm x 5 mm	ZX1059	1	Stück

2CPX041926R9999	ZX1060 30 mm x 798 mm x 5 mm	ZX1060	1	Stück
2CPX041927R9999	ZX1061 30 mm x 1048 mm x 5 mm	ZX1061	1	Stück
2CPX041928R9999	ZX1062 30 mm x 1298 mm x 5 mm	ZX1062	1	Stück
2CPX041943R9999	ZX1081 12 mm x 600 mm x 5 mm	ZX1081	1	Stück
2CPX041944R9999	ZX1082 12 mm x 850 mm x 5 mm	ZX1082	1	Stück
2CPX041945R9999	ZX1083 12 mm x 1100 mm x 5 mm	ZX1083	1	Stück
2CPX041946R9999	ZX1084 12 mm x 1350 mm x 5 mm	ZX1084	1	Stück
2CPX041955R9999	ZX1093 20 mm x 600 mm x 5 mm	ZX1093	1	Stück
2CPX041956R9999	ZX1094 20 mm x 850 mm x 5 mm	ZX1094	1	Stück
2CPX041957R9999	ZX1095 20 mm x 1100 mm x 5 mm	ZX1095	1	Stück
2CPX041958R9999	ZX1096 20 mm x 1350 mm x 5 mm	ZX1096	1	Stück
2CPX041961R9999	ZX1099 30 mm x 600 mm x 5 mm	ZX1099	1	Stück
2CPX041962R9999	ZX1100 30 mm x 850 mm x 5 mm	ZX1100	1	Stück
2CPX041963R9999	ZX1101 30 mm x 1100 mm x 5 mm	ZX1101	1	Stück
2CPX041964R9999	ZX1102 30 mm x 1350 mm x 5 mm	ZX1102	1	Stück
2CPX042021R9999	ZX1181 25 mm x 44 mm x 44 mm	ZX1181	1	Stück
2CPX042022R9999	ZX1182 5 mm x 94 mm x 100 mm	ZX1182	1	Stück
2CPX042023R9999	ZX1183 5 mm x 94 mm x 100 mm	ZX1183	1	Stück
2CPX042637R9999	ZX2231 20 mm x 450 mm x 5 mm	ZX2231	1	Stück
2CPX042638R9999	ZX2232 20 mm x 700 mm x 5 mm	ZX2232	1	Stück
2CPX042639R9999	ZX2233 20 mm x 950 mm x 5 mm	ZX2233	1	Stück
2CPX042640R9999	ZX2234 20 mm x 1200 mm x 5 mm	ZX2234	1	Stück
2CPX042641R9999	ZX2235 20 mm x 1450 mm x 5 mm	ZX2235	1	Stück
2CPX042649R9999	ZX2243 30 mm x 450 mm x 5 mm	ZX2243	1	Stück
2CPX042650R9999	ZX2244 30 mm x 700 mm x 5 mm	ZX2244	1	Stück
2CPX042651R9999	ZX2245 30 mm x 950 mm x 5 mm	ZX2245	1	Stück
2CPX042652R9999	ZX2246 30 mm x 1200 mm x 5 mm	ZX2246	1	Stück
2CPX042653R9999	ZX2247 30 mm x 1450 mm x 5 mm	ZX2247	1	Stück
2CPX042721R9999	ZX2331 20 mm x 404 mm x 5 mm	ZX2331	1	Stück
2CPX042722R9999	ZX2332 20 mm x 654 mm x 5 mm	ZX2332	1	Stück
2CPX042723R9999	ZX2333 20 mm x 904 mm x 5 mm	ZX2333	1	Stück
2CPX042724R9999	ZX2334 20 mm x 1154 mm x 5 mm	ZX2334	1	Stück
2CPX042725R9999	ZX2335 20 mm x 1404 mm x 5 mm	ZX2335	1	Stück
2CPX042733R9999	ZX2343 30 mm x 404 mm x 5 mm	ZX2343	1	Stück
2CPX042734R9999	ZX2344 30 mm x 654 mm x 5 mm	ZX2344	1	Stück
2CPX042735R9999	ZX2345 30 mm x 904 mm x 5 mm	ZX2345	1	Stück
2CPX042736R9999	ZX2346 30 mm x 1154 mm x 5 mm	ZX2346	1	Stück
2CPX042737R9999	ZX2347 30 mm x 1404 mm x 5 mm	ZX2347	1	Stück
2CPX042786R9999	ZX2404 20 mm x 149 mm x 5 mm	ZX2404	1	Stück
2CPX042788R9999	ZX2406 30 mm x 149 mm x 5 mm	ZX2406	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Bausatz → Sammelschienensystem 40 mm / 60 mm unbestückt

