



Produktdetails

ILTS-E2D0

ILTS-E2D0 Sicherungslasttrennleiste



Allgemeine Informationen	
Typ	ILTS-E2D0
Bestellnummer	2CDE102001R1901
EAN	4016779653480
Beschreibung	ILTS-E2D0 Sicherungslasttrennleiste
Langbeschreibung	Lasttrennschalter ILTS-E für Sicherungseinsätze D0 2-63 A in Einschubtechnik Benutzerfreundlicher Sicherungslasttrennschalter mit Einschubtechnik: Einrastmechanismus und unverlierbarer Sicherungseinsatzhalter. Die Sicherung kann nur ausgetauscht werden, wenn das System stromlos ist. Für D02 Sicherungseinsätze und D01 Sicherungseinsätze mit Reduzierstück. Beidseitig mit zweigeteilter Rahmenklemme und benutzerfreundlicher Querverdrahtung in der unteren Klemme. Hilfsschalter mit Anzeige der Schaltstellung.

Technische Daten	
Feuer- und Rauchschutz	UL 94
Normen	EN 60947-1 EN 60947-3
Bemessungsspannung (U _r)	400 V AC 130 V DC
Bemessungsbetriebsspa	400 V AC

nnung	130 V DC
Bemessungsstrom (I _n)	63 A
Strombereich	2-63 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Verlustleistung	11 W
Anzahl geschützter Pole	2
Sicherungstyp	D01/D02
Gehäusematerial	halogen-, phosphor-, silikon- und FCKW-freier Thermoplast
Anmerkungen	Doppelklemme zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Leitern (35 mm ² und 16 mm ²) oder Leiter und Sammelschiene direkt über Klemme oder mit Steckhülse
Anschlussmöglichkeit	mehrdrähtig 1.5 ... 35 mm ²
Anschlussart	Doppelklemme

Material Compliance

RoHS Information	2CDK440011K0201
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Datum	0276
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +40 °C
Umweltinformationen	2CDU400027D0201

Technische Daten UL/CSA

Kriechstromfestigkeit (CTI)	Materialgruppe IIIa: 175V ≤ CTI < 400 200 V
-----------------------------	---

Abmessungen

Breite	54 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	70 mm
Gewicht	0.92 kg
Maßzeichnung	9AKK108466A7984

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	1.35 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CDK440011K0201
-------------------------	-----------------

CE	
VDE Zertifikat	9AKK108466A3190

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	9AKK107045A3125
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5535
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000277 - D0-Sicherungslasttrennschalter
ETIM 9	EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 90 95
eClass	V11.0 : 27142301

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDL010101R1639	PS 1/39/16 ILTS-E Phasenschiene 1-phasig	PS 1/39/16 ILTS-E	1	Stück
2CDE000012R1901	ILTS-E/H11 Hilfskontakt	ILTS-E/H11	1	Stück
2CDL010101R3039	PS 1/39/30 ILTS-E Phasenschiene 1-phasig	PS 1/39/30 ILTS-E	1	Stück
2CDL030101R1639	PS 3/39/16 ILTS-E Phasenschiene 3-phasig	PS 3/39/16 ILTS-E	1	Stück
2CDL030101R3039	PS 3/39/30 ILTS-E Phasenschiene 3-phasig	PS 3/39/30 ILTS-E	1	Stück
2CDL200011R0011	END1.1 Endkappe 0-phasig	END1.1	1	Stück
2CDL200001R0001	PS-END Endkappe 0-phasig	PS-END	1	Stück
2CDL200001R3001	PS-END3 Endkappe 0-phasig	PS-END3	1	Stück
2CDL200001R3003	PS-END 3.2 Endkappe	PS-END 3.2	1	Stück
GMN 977120P0011	D01X2GL D0 Sicherungseinsatz	D01X2GL	1	Stück
GMN 977120P0012	D01X4GL D0 Sicherungseinsatz	D01X4GL	1	Stück
GMN 977120P0013	D01X6GL D0 Sicherungseinsatz	D01X6GL	1	Stück
GMN 977120P0014	D01X10X380 D0 Sicherungseinsatz	D01X10X380	1	Stück
GMN 977120P0015	D01X16GL D0 Sicherungseinsatz	D01X16GL	1	Stück
GMN 977125P0001	D01X2 D0 Passeinsatz	D01X2	1	Stück
GMN 977125P0002	D01X4 D0 Passeinsatz	D01X4	1	Stück
GMN 977125P0003	D01X6 D0 Passeinsatz	D01X6	1	Stück
GMN 977125P0004	D01X10 D0 Passeinsatz	D01X10	1	Stück
GMN 977120P0017	D02X20GL D0 Sicherungseinsatz	D02X20GL	1	Stück
GMN 977120P0018	D02X25GL D0 Sicherungseinsatz	D02X25GL	1	Stück
GMN 977120P0019	D02X35GL D0 Sicherungseinsatz	D02X35GL	1	Stück
GMN 977120P0020	D02X50GL D0 Sicherungseinsatz	D02X50GL	1	Stück
GMN 977120P0021	D02X63GL D0 Sicherungseinsatz	D02X63GL	1	Stück
GMN 977125P0011	D02X2 D0 Passeinsatz	D02X2	1	Stück
GMN 977125P0012	D02X4 D0 Passeinsatz	D02X4	1	Stück
GMN 977125P0013	D02X6 D0 Passeinsatz	D02X6	1	Stück
GMN 977125P0014	D02X10 D0 Passeinsatz	D02X10	1	Stück
GMN 977125P0015	D02X16 D0 Passeinsatz	D02X16	1	Stück
GMN 977125P0016	D02X20 D0 Passeinsatz	D02X20	1	Stück
GMN 977125P0017	D02X25 D0 Passeinsatz	D02X25	1	Stück
GMN 977125P0018	D02X35 D0 Passeinsatz	D02X35	1	Stück
GMN 977125P0019	D02X50 D0 Passeinsatz	D02X50	1	Stück
GMN 977130P0004	FD1713 Schraubkappe	FD1713	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Schutz- und Sicherheitsgeräte → D0 Sicherungssteckdosen und Sicherungslasttrennschalter

