



Produktdetails

UK636N3

UK636N3 Stromkreisverteiler ,
Unterputzmontage, 36 PLE, 3-reihig, IP30,
Türart: einflügelige Tür, Abmessungen: 622 mm x 384 mm x 97 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	UK636N3
Bestellnummer	2CPX031371R9999
EAN	4011617313717
Beschreibung	UK636N3 Stromkreisverteiler , Unterputzmontage, 36 PLE, 3-reihig, IP30, Türart: einflügelige Tür, Abmessungen: 622 mm x 384 mm x 97 mm
Langbeschreibung	Die Stromkreisverteiler der Baureihe UK600 sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Der herausnehmbare Geräteträger lässt sich im Verteiler je nach Anforderung platzieren und garantiert so ebenfalls eine einfache Installation. Clevere Details wie die Leitungseinführungsschieber mit integrierter Klemmenaufnahme und die variable Verwendung in Massiv- oder Trockenbauwänden unterstreichen die hohe Flexibilität der Verteiler. Durch einen optional erhältlichen Wechselbilderrahmen wird der UK600 im Handumdrehen zum Blickfang und integriert sich in jede Umgebung. Die Verteilungen können in Unterputz- und Hohlwandmontage eingesetzt werden und verfügen über ein VDE Kennzeichen. Geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24, VDE 0606-24

Technische Daten	
Normen	DIN 43871

Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I _n)	63 A
Verlustleistung	Δt = 30K 54 W
Anzahl Phasen	4
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Rastereinheiten (RE)	3
Verschlusstyp	Drucktaste
Konfigurierung	ausgebaut mit Geräteträger
Typ Abdeckplatte	Tür
Gehäusetyp	Stromkreisverteiler
Montageart	Unterputzmontage
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	geschlossen
Platzeinheiten (PLE)	36
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	verkehrsweiß
Anschlussart	Quick-Steckklemme

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100018X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP30
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
Breite	384 mm
Höhe	622 mm
Tiefe	97 mm
Gewicht	4.203 kg
Einbautiefe (t ₂)	88 mm
Maßzeichnung	2CPC000001D0201 2CPC000002D0201 2CPC000007D0201

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	4.371 kg
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Schweden)	2201240

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100018X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC129380M5601
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Building Information Modeling – BIM	9AKK107046A7947

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 9	EC000214 - Installationskleinverteiler
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142409
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX031434R9999	UZ91P4 Hohlwandset , Abmessungen: 80 mm x 120 mm x 30 mm	UZ91P4	1	Stück
2CPX062745R9999	ZK50BT Quick terminals Klemmen , blau , N/RDC Terminal , Quick-Steckklemme	ZK50BT	1	Stück
2CPX030892R9999	ZK507 ZK507 FI-Anschluß-Schiene 5x10qmm , Direct mounting, IP30, Abmessungen: 36 mm x 42 mm x 15 mm	ZK507	1	Stück
2CPX031413R9999	UZT4 Sicherheitsschloss , Türart: einflügelige Tür, Abmessungen: 43 mm x 59 mm x 41 mm	UZT4	1	Stück
2CPX031412R9999	UZT3 Sicherheitsschloss , Türart: einflügelige Tür, Abmessungen: 43 mm x 59 mm x 41 mm	UZT3	1	Stück
2CPX031787R9999	UZ641D Design-Folie , Stones Foil, Abmessungen: 833 mm x 347 mm x 1 mm	UZ641D	1	Stück
2CPX031404R9999	AP636 Montagezubehör , 36 PLE, 3-reihig, Abmessungen: 622 mm x 384 mm x 90 mm	AP636	1	Stück
2CPX031786R9999	UZ640D Design-Einsatz , Memory Board Foil, Abmessungen: 833 mm x 347 mm x 1 mm	UZ640D	1	Stück
2CPX031788R9999	UZ642D Design-Folie , Wood Foil, Abmessungen: 833 mm x 347 mm x 1 mm	UZ642D	1	Stück
2CPX061178R9999	ZX29 Montagetraverse , Abmessungen: 62 mm x 125 mm x 68 mm	ZX29	1	Stück
2CPX061177R9999	ZE225 Steckdose , Abmessungen: 50 mm x 102 mm x 63 mm	ZE225	1	Stück
2CPX031408R9999	UZB2 Verbindungsset , Abmessungen: 109 mm x 109 mm x 36 mm	UZB2	1	Stück
2CPX061211R9999	ZE227 Steckdose , Abmessungen: 63 mm x 213 mm x 58 mm	ZE227	1	Stück
2CPX031789R9999	UZ643D Design-Folie , Drops Foil, Abmessungen: 833 mm x 347 mm x 1 mm	UZ643D	1	Stück
2CPX031427R9999	ZE224 Steckdose , Abmessungen: 54 mm x 50 mm x 58 mm	ZE224	1	Stück
2CPX031409R9999	UZB3 Waagrecht Schottung , Abmessungen: 68 mm x 294 mm x 30 mm	UZB3	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Stromkreisverteiler → Stromkreisverteiler → UK600

