



Produktdetails

CEM11-FBP.20

CEM11-FBP.20 Erdschlusswächter 20 mm Ø,
Einstellbereich 80 mA ... 1.7 A

**Allgemeine Informationen**

Typ	CEM11-FBP.20
Bestellnummer	1SAJ929200R0020
EAN	4013614383533
Beschreibung	CEM11-FBP.20 Erdschlusswächter 20 mm Ø, Einstellbereich 80 mA ... 1.7 A
Langbeschreibung	FBP FieldBusPlug Erdschlusswächter CEM11-FBP.20 zum Einsatz mit dem Universal Motor Controller UMC100-FBP. Bohrungsdurchmesser 20mm. Erdschlussströme mA 80, 300, 550, 4000, 750, 1000, 1200, 1500, 1700.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85043129
Baureihe	CEM11-FBP

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CDC190022C0106
------------------------------------	-----------------

Montage- und Betriebsanleitung	2CDC135010D0204
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite	76 mm
Tiefe	56 mm
Höhe	31 mm
Gewicht	117 g

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit	1x 0.75-1.5 mm ²
Einbaulage	beliebig
Montageart	DIN-Schiene Adapter
Montage auf DIN-Schiene	TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
Verlustleistung	ungefähr 0.2 W
Bemessungssteuerspeis espannung (U _s)	24 V DC
Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50 / 60 Hz
Empfohlener Schraubendreher	Nr. 1 Pozidriv
Einstellbereich	0.08 ... 1.7 A
Normen	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1
Geeignet für	UMC100-FBP UMC100.3
Geeignet für Produktklasse	Universal Motor Controllers
Anzugsdrehmoment	Hilfsstromkreis 0.6 ... 1 N·m Steuerstromkreis 0.6 ... 1 N·m
Abisolierlänge	7 mm

Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit UL/CSA	flexibel mit Aderendhülse 1x 18-16 AWG starr 1x 18-16 AWG
--------------------------------	--

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
-----------	------

Material Compliance

Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SAA983001-4501
RoHS Information	1SVD981041-00
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm

beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

Atex Zertifikat	Not available
Konformitätserklärung - CE	1SVD981041-00

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	76 mm
Länge Verpackungseinheit 1	56 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	31 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.121 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614383533

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27242608
ETIM 6	EC001604 - Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
ETIM 7	EC001604 - Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
ETIM 8	EC001604 - Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
ETIM 9	EC001604 - Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
IDEA Granular Category Code (IGCC)	6312 >> Earth leakage devices
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	B
UNSPSC	41113645

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Motor Controller → Universal Motor Controller
Zubehör

