

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Angaben

Daten

Artikelnr.	501013
Artikelbezeichnung	Lampensockeladapter Kunststoff E27 auf E14 max. 60
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940019476
	Gehäuse aus Keramik
	Adapter von E27 Fassung auf E14 Sockel
	maximale Leistung 60W
	für den Innenbereich IP20

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	85366190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff PBT, Aluminium / plastic PBT, aluminum
Produktfarbe	weiß/ white
CE	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	42,50
Außendurchmesser in mm	28

Elektronische Daten

Fassung	E27
Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230
Nennleistungsaufnahme in W	60
Bemessungsleistungsaufnahme in W	60

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Blister / heitronic blister
----------------	---------------------------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	38
Tiefe Einzelverpackung in mm	38
Höhe Einzelverpackung in mm	64

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	360
Tiefe Versandkarton in mm	400
Höhe Versandkarton in mm	360
Bruttogewicht Versandkarton in kg	4
Palettenabnahme in Stk	1440

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	10
-------------------------	----