

# Produktdatenblatt

Angaben

Daten

---

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Artikelnr.	501014
Artikelbezeichnung	Lampensockeladapter Kunststoff E14 auf E27 max. 60
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940019483
	Gehäuse aus robustem PBT Kunststoff
	Adapter von E14 Fassung auf E27 Sockel
	maximale Leistung 60W
	für den Innenbereich IP20

### Allgemeine Produktinformationen

---

Zollpos.	85366190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff PBT, Aluminium / plastic PBT, aluminum
Produktfarbe	weiß/ white
CE	Ja
Schutzgrad IP	20

### Abmessungen Produkt in mm

---

Produktlänge in mm	64,00
Außendurchmesser in mm	39,3

### Elektronische Daten

---

Fassung	E14/E27
Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230
Nennleistungsaufnahme in W	60
Bemessungsleistungsaufnahme in W	60

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Blister / heitronic blister
----------------	---------------------------------------

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	95
Tiefe Einzelverpackung in mm	150
Höhe Einzelverpackung in mm	28

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	360
Tiefe Versandkarton in mm	400
Höhe Versandkarton in mm	360
Bruttogewicht Versandkarton in kg	4,5
Palettenabnahme in Stk	1440

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	10
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254