

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.	35938
Artikelbezeichnung	LED Sockelleuchte AMBERG warmweiss inkl. 5m Verbin
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940359381



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405409900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Edelstahl / stainless steel
CE	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	125,00
Produkthöhe in mm	470
Außendurchmesser in mm	76

Elektronische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	12V AC/DC
Schutzklasse	III
Nennleistungsaufnahme in W	3
Bemessungsleistungsaufnahme in W	3
Nennlebensdauer in h	35000
Bemessungslebensdauer in h	35000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Trafo Spannung primär in V	0
Trafo Spannung sekundär in V	0
Trafo Schutzklasse	0
Trafo Maße in mm	0

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	24
Nennlichtstrom in lm	170
Bemessungslichtstrom in lm	170
Farbtemperatur in K	2700
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	-
Elektrischer Leistungsfaktor	0,6
Zündzeit in Sekunden	0,1

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,1
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	70
Quecksilbergehalt in mg	-

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Verbindungsleitung in mm	5000
--------------------------------	------

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	135
Tiefe Einzelverpackung in mm	135
Höhe Einzelverpackung in mm	485

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	285
Tiefe Versandkarton in mm	425
Höhe Versandkarton in mm	495
Bruttogewicht Versandkarton in kg	6,5
Palettenabnahme in Stk	108

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	0
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254