

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.	501011
Artikelbezeichnung	Lampensockeladapter Keramik E27 auf GU10 max. 60W
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940019452
	Gehäuse aus robustem PBT Kunststoff
	Adapter von E27 Fassung auf GU10 Sockel
	maximale Leistung 60W
	für den Innenbereich IP20

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	85366190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Keramik, Aluminium / ceramic, aluminum
Produktfarbe	weiß/ white
CE	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	53,00
Außendurchmesser in mm	35

Elektronische Daten

Fassung	E27
Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230
Nennleistungsaufnahme in W	60
Bemessungsleistungsaufnahme in W	60

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Blister / heitronic blister
----------------	---------------------------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	150
Tiefe Einzelverpackung in mm	95
Höhe Einzelverpackung in mm	34

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	400
Tiefe Versandkarton in mm	360
Höhe Versandkarton in mm	360
Bruttogewicht Versandkarton in kg	7
Palettenabnahme in Stk	1440

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	10
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254