

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

29001
LED Unterbauleuchte MIAMI 10W 580mm warmweiss
4002940290011
hochwertiges Gehäuse aus Aluminium
klare Schutzglasscheibe
60 warmweiße SMD LED, 680 Lumen
Lebensdauer 25.000 Std.
Abstrahlwinkel 110°
schwenkbarer, festverbauter LED-Einsatz 35° bis 120°
integriertes LED Vorschaltgerät
mit 1,8 m Anschlussleitung + Eurostecker
Kippschalter + Befestigungsmaterial
Ein-/Ausschalter
für den Innenbereich



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 94051091900
Ursprungsland/-region CN
Produktmaterial Aluminium, Glas / aluminum, glass
Produktfarbe silber/ silver
CE Ja
Schutzscheibe Ja
Ein Ausschalter Ja
anschlussfertig Ja
integriertes Vorschaltgerät Ja
Schutzgrad IP 20

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm 105
Produkthöhe in mm 45
Produkttiefe in mm 595

Elektronische Daten

Spannung in V 230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC
Schutzklasse II
Stromstärke in mA 80
Nennleistungsaufnahme in W 10
Bemessungsleistungsaufnahme in W 10
Nennlebensdauer in h 25000
Bemessungslebensdauer in h 25000
Zahl der Schaltzyklen 12500

Trafo Leistung in W 12
Trafo Spannung primär in V 220-240V
Trafo Spannung sekundär in V 33V
Trafo Schutzklasse II
Trafo Schutzgrad IP 20
Trafo Maße in mm 0

Lichttechnische Daten

Angaben

Daten

Anzahl der LED	60
Nennlichtstrom in lm	680
Bemessungslichtstrom in lm	680
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	110
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0,55
Zündzeit in Sekunden	1,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	1
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0
Nomineller Halbwertswinkel in °	110
Bemessungshalbwertswinkel in °	110

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	1800

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	105
Tiefe Einzelverpackung in mm	595
Höhe Einzelverpackung in mm	47

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	315
Tiefe Versandkarton in mm	630
Höhe Versandkarton in mm	260
Bruttogewicht Versandkarton in kg	13,05
Palettenabnahme in Stk	144

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	12
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254