

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



30389  
LED Einbauspot rund KELHEIM 4 warmweiss inklusive  
4002940303896  
HEICONNECT Stecksystem  
aus wetterfestem Edelstahl (V4A)  
matte Acrylabdeckung  
gefräste Oberfläche  
3 warmweiße Epistar SMD LED, 8 Lumen  
Lebensdauer 35.000 Std.  
Abstrahlwinkel 160°  
mit 0,3m Anschlusskabel + IP67 Stecker  
für den Innen-und Außenbereich

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 94054099900  
Ursprungsland/-region CN  
Produktmaterial Edelstahl 316 (V4A), Acrylglas / 316 (v4a), acrylic glass  
CE Ja  
anschlussfertig Ja  
Schutzgrad IP 67  
Statische Belastung BEGEHBAR 5 KN

### Abmessungen Produkt in mm

Außendurchmesser in mm 20  
Aufbauhöhe in mm 1,3  
Einbaudurchmesser in mm 13  
Einbautiefe in mm 20

### Elektronische Daten

Spannung in V 12  
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 12V AC/DC  
Schutzklasse III  
Nennleistungsaufnahme in W 0,2  
Bemessungsleistungsaufnahme in W 0,2  
Bemessungslebensdauer in h 35000  
  
Trafo Spannung primär in V 0  
Trafo Spannung sekundär in V 0  
Trafo Schutzklasse 0  
Trafo Maße in mm 0

### Lichttechnische Daten

Anzahl der LED 3  
Nennlichtstrom in lm 8  
Bemessungslichtstrom in lm 8  
Farbtemperatur in K 2900  
Lichtfarbe warmweiß / warm white  
Abstrahlwinkel 160  
Farbwiedergabeindex Ra 80  
dimmbar nein / no  
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W 0

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

### Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Vorschaltgerät	30
Länge Anschlussleitung in mm	300

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Blisterverpackung / heitronic blister
----------------	---

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	40
Tiefe Einzelverpackung in mm	128
Höhe Einzelverpackung in mm	185

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	470
Tiefe Versandkarton in mm	275
Höhe Versandkarton in mm	410
Bruttogewicht Versandkarton in kg	5,01
Palettenabnahme in Stk	2304

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	48
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254