

# Produktdatenblatt



## Angaben

## Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



36035  
LED Bodeneinbaustrahler Konstanz rund  
4002940360356  
HEICONNECT Stecksystem  
wetterfestes Gehäuse aus Aluminium  
Abdeckung aus Edelstahl V4A  
klare Schutzglasscheibe  
austauschbares Leuchtmittel Art. Nr. 16056  
18 warmweiße SMD LED, 3W, 280 Lumen  
Energieeffizienzklasse A+  
schwenkbarer Strahler 25°  
mit 5m Verbindungskabel + IP67 Stecker  
Bodeneinbauhülse  
Sprengring  
mattes Ersatzglas im Lieferumfang enthalten  
begehrbar 5kN  
für den Innen- und Außenbereich

## Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405409990
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Edelstahl, Glas / aluminum, stainless steel, glass
CE	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	67
Statische Belastung	BEGEHBAR 5 KN

## Abmessungen Produkt in mm

Außendurchmesser in mm	120
Aufbauhöhe in mm	3
Einbaudurchmesser in mm	102
Einbautiefe in mm	135

## Elektronische Daten

Fassung	GU5,3
Spannung in V	12
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	12V AC/DC
Schutzklasse	III
Nennleistungsaufnahme in W	3
Bemessungsleistungsaufnahme in W	3,2
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	12500
Energieeffizienzklasse	A+
Trafo Spannung primär in V	0
Trafo Spannung sekundär in V	0
Trafo Schutzklasse	0
Trafo Maße in mm	0

## Lichttechnische Daten



**HEITRONIC®**  
FASZINATION LICHT

## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

Anzahl der LED	1
Nennlichtstrom in lm	280
Bemessungslichtstrom in lm	280
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	25
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	4
Elektrischer Leistungsfaktor	0,4
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,5
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	95
Quecksilbergehalt in mg	0
Farbkonsistenz in SDCM	12
Nomineller Halbwertswinkel in °	120
Bemessungshalbwertswinkel in °	120
Lampe nicht geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja

### Verpackungsinhalt / Zubehör

Verbindungsstecker	Ja
Länge Verbindungsleitung in mm	5000

### Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	125
Tiefe Einzelverpackung in mm	125
Höhe Einzelverpackung in mm	200

### Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	270
Tiefe Versandkarton in mm	395
Höhe Versandkarton in mm	220
Bruttogewicht Versandkarton in kg	6
Palettenabnahme in Stk	258

### VPE

Losgrößenrundungsfaktor	0
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254