## SUPERSTAR



696 P



696 PM

auch als Magnetvariante lieferbar – ab Länge 150 cm mit 4 Magneten



- Das neue Power-Profil

- Kantenlose Horizontal-Libelle schafft verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase, auch bei Umschlagmessung!
- Lebenslange hohe Messgenauigkeit (0,5 mm/m) durch ultraschallverschweißte Libellen.
- Umschlagmessung möglich (0,5 mm/m).
- Massive Wandung und stoßdämpfende Gummi-Endkappen erhalten die hohe Messgenauigkeit.
- Gefräste Messfläche (bis 200 cm).

\*Längen 150, 180 und 200 cm mit zusätzlicher zweiter Vertikal-Libelle



Länge in cm	30	40	50	60	80	100	120	150*	180*	200*
Artikel-Nr.	696 030 P	696 040 P	696 050 P	696 060 P	696 080 P	696 100 P	696 120 P	696 150 PS	696 180 PS	696 200 PS
<b>Preis in Euro</b>										
Artikel-Nr.		696 040 PM	696 050 PM	696 060 PM	696 080 PM	696 100 PM	696 120 PM	696 150 PMS	696 180 PMS	696 200 PMS
<b>Preis in Euro</b>										