

## WLAN-IP-Außenkamera TX-145

IP-Kamera mit kabelloser Videoübertragung für den Außenbereich (auch Standalone).  
Kamera zur Erweiterung des Security Camera Set 7" Touch Screen TX-128



**2MP** FullHD  
1920x1080

**8m** PIR-Sensor  
120°

**15m** 3 IR LED  
(850nm)

**128GB** MicroSD  
Speicherung

**Eye** Horizontal 90°  
& Vertical 55°

**30m** Wifi  
2.4GHz

**IP66** IP66

**Download** Kostenlose Security  
Premium App



- Ideal für die Überwachung von Aussenbereichen
- FullHD Videoauflösung mit max. 15fps
- Unterstützt Wifi bis zu ~30m in offenen Bereichen
- Live-Überwachung via kostenloser iOS & Android App (weltweit)
- Bewegungserkennung durch PIR-Sensor (120°)
- Schutzklasse IP66 (Staub- & wassergeschützt)
- Alarmfunktion (Push-Benachrichtigung) auf Ihrem Smartphone
- Integriertes Mikrophon & Lautsprecher für 2-Wege-Kommunikation
- H.264/H.265-Videokompression (für platzsparende Aufnahmen in hoher Qualität)
- Aufnahme in Endlosschleife mit automatischer Überschreibung
- Tag / Nacht-Modus: integrierter IR-Filter mit automatischer Umschaltung
- 3 Infrarot LEDs für bis zu 15m Nachtsicht (850nm)

### Technische Spezifikationen:

- Farbsensor: 1/2,9" CMOS (2 MP)
- Mindestlichtstärke: 0,1 Lux @ (F2.0, AGC EIN), 0 Lux mit 3x IR-LED
- Linse / Verschluss: f=3,6mm / 1/25s ~1/25000s
- Unterstützt MicroSD-Karten(HC/XC) bis zu 128GB (FAT32/ exFAT) class10
- Dateigröße (Nacht; in S/W): 1MB/Min. (32GB=10Tage kont. Aufnahme)
- Dateigröße (Tag; in Farbe): 4,5MB/Min. (32GB=5Tage kont. Aufnahme)
- Netzwerkschnittstelle: 2,4GHz WLAN; Abgestrahlte Sendeleistung: max. 100mW
- Stromversorgung: DC 12V / 1A; Stromverbrauch: max. 6W
- Betriebsbedingungen: -20°C~+60°C, Luftfeuchtigkeit max. 90% (nicht kondensierend)
- Gewicht / Abmessungen: 700g / (L) 20,0 x (B) 8,0 x (H) 6,0cm (+18cm Antenne)

**APP "Security Premium":** iOS 9.0 oder aktueller; Android 7.0 oder aktueller / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2020)

### Verpackungsinhalt:

WLAN-IP-Außenkamera TX-145, 1x 12V/1A-Netzteil, 3x Schraube & Dübel, 1x Dichtung, Gebrauchsanleitung (kurz)

Artikel-Nr. 4881



Kompatibel mit:

4260358124100 / Artikel-Nr. 4880