

## HD-Aussenkamera mit LED-Lampe TX-106

### Batteriebetriebenes Stand-alone Gerät



**HD 720** Videoaufnahmen HD 720p mit Ton

**MP** Fotoaufnahmen 1280x720 Pixel

**Batterie** Batteriebetrieb

**Werkzeug** Verschiedene Montagemöglichkeiten

**7m** PIR-Sensor 60° Winkel

**150lm** LED-Licht mit 150 Lumen

**1-1,5s** 1-1,5 Sekunden Auslösezeit

**MicroSD** MicroSD Karte bis zu 32GB

**IP65** Schutzklasse IP65

- Multifunktional: Videoaufnahme mit Ton, Foto, Licht
- PIR Bewegungserkennung im 60° Winkel bis zu ~7m (offene Bereiche)
- PIR-Auslösezeit 1-1,5 Sekunden
- LED-Licht mit 150 Lumen Helligkeit (2W) bis zu ~8m (offene Bereiche)
- LED-Anzeige bei niedriger Batterieleistung
- Wandmontage (360° Drehung, 180° hoch/runter)
- Weitere Montagemöglichkeiten z.B. im Garten mit dem Erdspieß
- Schutzklasse IP65 (staub- und wassergeschützt)

#### Technische Spezifikationen:

- Videoformat: 720p, 25fps / Videodatei: MP4
- Fotoformat: 1280x720 Pixel / Fotodatei: JPEG
- Kameralinse: F=2.0, FOV 92° / 92°
- Leuchtdauer ~20 Sekunden
- Speicherung: MicroSD\* Karte bis zu 32GB (Class10) [\*nicht enthalten]
- Bis zu ca. 11,5 Wochen Aufnahmen auf 32GB (20 Aufnahmen je 20MB pro Tag)
- Stromversorgung: 4x D-Zellen Alkaline-Batterien\* 1,5V [\*nicht enthalten]
- Ø Batteriebensdauer: Videomodus 20x pro Nacht ~2,5 Monate / Fotomodus 20x pro Nacht ~7 Monate / Lichtmodus 20x pro Nacht ~2 Monate
- Betriebstemperatur -10°C bis zu +40°C
- Gewicht / Maße: 400g / (L) 19,5 x (B) 15,0 (H) 10,5cm

#### Verpackungsinhalt:

- HD-Aussenkamera mit LED Lampe TX-106
- 1x Wandhalterung
- 1x Halterung mit Erdspieß
- 3x Schrauben mit Dübeln
- Gebrauchsanleitung

Artikel-Nr. 4757

