



Produktdetails

8365

Steck-Glühlampe Schalter/Taster orange
Glühlampe 24 V rot



Allgemeine Informationen	
Typ	8365
Bestellnummer	2CKA001784A0610
EAN	4011395611401
Beschreibung	Steck-Glühlampe Schalter/Taster orange Glühlampe 24 V rot
Langbeschreibung	Für Einsatz 2021/6 UNV. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar. Farbige Kennzeichnung.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Schalter/Taster

Lampensockeltyp	Stecksockel
Leuchtmittel	Glühlampe
Lichtfarbe	orange

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	24 V
Hilfsspannung AC/DC	24 V AC/DC
Bemessungsstrom (I _n)	0 A
	0.22 mA

Design

Farbe	rot
-------	-----

Abmessungen

Breite	6 mm
Höhe	6 mm
Tiefe	28 mm
Gewicht	0.5 g

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E3235
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0478
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000199 - Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001012A1705	Druckfolgeschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit N 1 Wechsler 10 A	2021/6 UNV	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik

