



Produkt
Produktdetails

8346-1

Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V - ocean®



Allgemeine Informationen	
Typ	8346-1
Bestellnummer	2CKA001784A0321
EAN	4011395185704
Beschreibung	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V - ocean®
Langbeschreibung	Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/...
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Schalter/Taster
Lampensockeltyp	Stecksockel
Leuchtmittel	Glimmlampe
Lichtfarbe	orange

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Bemessungsstrom (I _n)	1 A
	1 mA

Design	
Schalterdesign	ocean® Busch-Duro 2000® AP Busch-Duro 2000® WDI

Abmessungen	
Breite	8.5 mm
Höhe	25 mm
Tiefe	15.5 mm
Gewicht	1.5 g

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E3227
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0470

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000199 - Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik

