



Produktdetails

2112-101

Dimmer REG, 3 A, Mod. Breite: 3



Allgemeine Informationen

Typ	2112-101
Bestellnummer	2CKA006599A2266
EAN	4011395631201
Beschreibung	Dimmer REG, 3 A, Mod. Breite: 3
Langbeschreibung	Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC. Steuerstrom max. 50 mA DC. Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte. Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen. 1 TE 18 mm.

Technische Daten

Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Bemessungssteuerspeise spannung (U_s)	8...230 V 230 V DC
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n)	3 A
Maximaler Steuerstrom DC	50 mA

Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Verlustleistung	0 W
Bedienteilausführung	Drehknopf
Anschlussart	Schraubklemme
Lastart	elektronisches Vorschaltgerät 1-10 V
Montageart	DIN-Schiene
Befestigungsart	Snapper Mounting
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	grau
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung
Steuerung	8...230 V
Versorgungsspannung	230 V

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E5998
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20201020
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	938f457c-142b-4303-b44a-0f0111d5af2d Deutschland (DE)

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
-----------	------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	3
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	53 mm
Gewicht	69 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0551

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.095 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1710
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und	2CKA000373B5803
--------------	-----------------

Betriebsanleitung	
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0040

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	No document needed
------------------------------------	--------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000534 - Steuergerät für Lichtregelsystem
ETIM 9	EC000025 - Dimmer
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8533 40 90
eClass	V11.0 : 27144014

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA003099A0314	Schriftträger	3099-0-0314	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Elektronik konventionell → Dimmer REG
Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Schalter, Taster und Leuchtmelder → Schalter, Taster und Leuchtmelder, E210

