



Produktdetails

20 EUJSR-214

SCHUKO® Steckdose - alpinweiß - Reflex SI



Allgemeine Informationen

Typ	20 EUJSR-214
Bestellnummer	2CKA002011A3132
EAN	4011395690604
Beschreibung	SCHUKO® Steckdose - alpinweiß - Reflex SI
Langbeschreibung	2-polig (2 P + E) Komplettgerät Tragrahmen 90 x 90 mm Nur Einzelmontage möglich. Reflex SI

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Schrauben ohne Spreize

Umgebungsbedingungen

Schutztat	IP20
-----------	------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Anschlussart	Steckklemme
Steckdosentyp	Schutzkontakt (SCHUKO)
Anschlussart	Push-In Klemme

Elektrische Daten

Kurzschlussstrom	0 kA
Bewertung (SCCR)	
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Bemessungsstrom (I _n)	16 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz

Design

Schalterdesign	Reflex SI
Schalterdesign Variante	Reflex SI
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Aufdruck	-
RAL Nummer	ähnlich RAL 9010
Farbe	alpinweiß

Abmessungen

Breite	102 mm
Höhe	102 mm
Tiefe	46 mm
Gewicht	198 g
Einbautiefe (t ₂)	31 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0518

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E3364
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

2CKA100000E2728

Klassifizierungen

ETIM 9

EC000125 - Steckdose

eClass

V11.0 : 27144042

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm
beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B

B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Steckdosen

