



Produktdetails

6811 EB

Präsenzmelder BasicLINE mini 6 m 2000 W alpinweiß



Allgemeine Informationen

Typ	6811 EB
Bestellnummer	2CKA006800A2508
EAN	4011395133323
Beschreibung	Präsenzmelder BasicLINE mini 6 m 2000 W alpinweiß
Langbeschreibung	<p>Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 6 m Durchmesser. Geringe Aufbauhöhe durch separaten Sensor / Aktor Konzept. Erfassungsempfindlichkeit stufenlos einstellbar. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Handsender erforderlich. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Überwachungsdichte: 19 Sektoren mit 76 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 min. - 15 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Bei Montage des Aktors durch das Sensorbohrloch ist eine Einbautiefe ≥ 205 mm zu berücksichtigen. Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.</p>

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CKA000173B7329
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0090
Montageart	Einbau
Montagehöhe	(Optimal) 2 ... 5 m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Messbereich	6 m
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl Schaltzonen	1
Verzögerungszeit (T)	Aus 0 Sekunde(n) Ein 0 Sekunde(n)
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 60 Sekunde(n)
Produktyp	BasicLINE mini
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Beleuchtungsstärke	10 ... 1000 lx
Anschlussart	Schraubklemme
Sensor-	360 °
Erfassungsbereich	waagrecht 360 ... 360 °

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	230 V AC
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Eingangsspannungsart	AC
Strombereich	80 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Maximale Schaltleistung	2000 W
Lastart	230-V-Glühlampen
Verlustleistung	1.5 W

Design

Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß

Abmessungen

Breite	38 mm
Höhe	38 mm
Tiefe	80 mm
Gewicht	121 g

Einbautiefe (t ₂)	205 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0264

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E6384
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1982
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
eClass	V11.0 : 27144007
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006899A0231	RC-Löschglied 2-polig 230 V	6899	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Elektronik konventionell → Präsenzmelder → Standard



6811-EB

6811-EB