



Produktdetails

8342

Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale
weiß Glühlampe 12 V farblos



Allgemeine Informationen	
Typ	8342
Bestellnummer	2CKA001784A0255
EAN	4011395185308
Beschreibung	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale weiß Glühlampe 12 V farblos
Langbeschreibung	Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Lampensockeltyp	E10
Leuchtmittel	Glühlampe

Lichtfarbe

weiß

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung (U _r)	12 V
Hilfsspannung AC/DC	12 V AC/DC
Leistung / Watt	1.5 W

Design	
Farbe	farblos

Abmessungen	
Breite	10.5 mm
Höhe	10.5 mm
Tiefe	27.8 mm
Gewicht	1.5 g

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E3223
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0466

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000399 - Anzeige- und Signallampe
eClass	V11.0 : 27144005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik

