



Produkt
Produktdetails

8393-10

Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß LED 230 V weiß



Allgemeine Informationen	
Typ	8393-10
Bestellnummer	2CKA001784A0790
EAN	4011395112854
Beschreibung	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß LED 230 V weiß
Langbeschreibung	Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 U Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar. Farbige Kennzeichnung.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CKA000073B7161

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Schalter/Taster

Lampensockeltyp	Stecksocket
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	weiß

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Bemessungsstrom (I _n)	2 A
	2 mA

Design

Farbe	weiß
-------	------

Abmessungen

Breite	6.5 mm
Höhe	6.5 mm
Tiefe	28.5 mm
Gewicht	0.45 g

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E3252
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0495
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000199 - Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik



360°