



Produktdetails

# 20 EUCBL-214

## SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - Safety+ mit Kontrolllicht, LED /grün alpinweiß - Reflex SI



| Allgemeine Informationen       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                            | 20 EUCBL-214                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bestellnummer                  | 2CKA002013A5281                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EAN                            | 4011395100622                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beschreibung                   | SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - Safety+ mit Kontrolllicht, LED /grün alpinweiß - Reflex SI                                                                                                                                                                                                                           |
| Langbeschreibung               | Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen. Reflex SI/SI Linear. |
| Installation / Montage         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Montage- und Betriebsanleitung | No document needed                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Montageart                     | Unterputzmontage                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Befestigungsart                | Spreize<br>Schrauben                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Umgebungsbedingungen |      |
|----------------------|------|
| Schutzart            | IP20 |

| Technische Daten                   |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed            |
| Funktion                           | mit erhöhtem Berührungsschutz |
| Anzahl Pole                        | 2 P + E                       |
| Anzahl Phasen                      | 1                             |
| Anzahl Einheiten                   | 1                             |
| Anschlussart                       | Steckklemme                   |
| Leuchtmittel                       | Kontrolllicht, LED            |
| Steckdosentyp                      | Schutzkontakt (SCHUKO)        |
| Lieferumfang                       | Zentralscheibe und Einsatz    |
| Lichtfarbe                         | grün                          |
| Anschlussart                       | Push-In Klemme                |
| Sicherheitsfunktionen              | Safety+                       |

| Elektrische Daten                    |            |
|--------------------------------------|------------|
| Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)    | 0 kA       |
| Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> ) | 250 V      |
| Bemessungsstrom (I <sub>n</sub> )    | 16 A       |
| Bemessungsfrequenz (f)               | 50 / 60 Hz |

| Design                    |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Schalterdesign            | Reflex SI                     |
| Schalterdesign Variante   | Reflex SI<br>Reflex SI Linear |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt<br>glänzend       |
| Werkstoff                 | Thermoplastischer Kunststoff  |
| Beschriftungsfeld         | Nein                          |
| Aufdruck                  | -                             |
| RAL Nummer                | ähnlich RAL 9010              |
| Farbe                     | alpinweiß                     |

| Abmessungen                   |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Breite                        | 71 mm           |
| Höhe                          | 71 mm           |
| Tiefe                         | 45 mm           |
| Gewicht                       | 81.5 g          |
| Einbautiefe (t <sub>2</sub> ) | 32 mm           |
| Maßzeichnung                  | 2CKA000097E0506 |

| Material Compliance |  |
|---------------------|--|
|---------------------|--|

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| RoHS Information                          | 2CKA200000E3584                                    |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| REACH Erklärung                           | 2CKA309999E9999                                    |
| REACH Information                         | enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent           |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                    |

**Zertifikate und Deklarationen**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E2873 |
|----------------------------|-----------------|

**Klassifizierungen**

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 9         | EC000125 - Steckdose                                                                    |
| eClass         | V11.0 : 27144042                                                                        |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C                                                                                     |

**Accessories**

| Identifizier    | Description                                                                  | Type           | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|
| 2CKA001754A4058 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 1-fach alpinweiß - Reflex SI Linear | 1721 NSKA-214  | 1        | Stück           |
| 2CKA001754A2163 | Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI                                    | 1722 NS-214    | 1        | Stück           |
| 2CKA001754A4059 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear | 1722 NSKA-214  | 1        | Stück           |
| 2CKA001754A3724 | Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI                                    | 1723 NS-214    | 1        | Stück           |
| 2CKA001754A4061 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 3-fach alpinweiß - Reflex SI Linear | 1723 NSKA-214  | 1        | Stück           |
| 2CKA001754A4183 | Cover frame 4-fach alpinweiß - Reflex SI                                     | 1724 NS-214 MU | 1        | Stück           |
| 2CKA001754A4063 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 4-fach alpinweiß - Reflex SI Linear | 1724 NSKA-214  | 1        | Stück           |
| 2CKA001754A2171 | Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI                                    | 1732 NS-214    | 1        | Stück           |
| 2CKA001754A4060 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear | 1732 NSKA-214  | 1        | Stück           |
| 2CKA001754A3732 | Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI                                    | 1733 NS-214    | 1        | Stück           |
| 2CKA001754A4062 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 3-fach alpinweiß - Reflex SI Linear | 1733 NSKA-214  | 1        | Stück           |
| 2CKA001754A4101 | Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Reflex SI                                    | 1734 NS-214 MU | 1        | Stück           |
| 2CKA001754A4064 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 4-fach alpinweiß - Reflex SI Linear | 1734 NSKA-214  | 1        | Stück           |
| 2CKA001725A1009 | Wippe mit Aufdruck "Heizung" 1-fach alpinweiß - Reflex SI                    | 2511 JH-214    | 1        | Stück           |
| 2CKA001725A0928 | Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI                                    | 2511-214       | 1        | Stück           |
| 2CKA001725A1494 | Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI Linear                             | 2511-214K-102  | 1        | Stück           |
| 2CKA001725A0936 | Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI                                    | 2512-214       | 1        | Stück           |
| 2CKA001725A1413 | Cover frame 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear                              | 2512-214-114   | 1        | Stück           |
| 2CKA001725A1495 | Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear                             | 2512-214K-102  | 1        | Stück           |
| 2CKA001725A0944 | Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI                                    | 2513-214       | 1        | Stück           |
| 2CKA001725A1496 | Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI Linear                             | 2513-214K-102  | 1        | Stück           |
| 2CKA001725A0951 | Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Reflex SI                                    | 2514-214       | 1        | Stück           |
| 2CKA001725A1497 | Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Reflex SI Linear                             | 2514-214K-102  | 1        | Stück           |
| 2CKA001725A0969 | Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Reflex SI                                    | 2515-214       | 1        | Stück           |
| 2CKA001725A1498 | Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Reflex SI Linear                             | 2515-214K-102  | 1        | Stück           |
| 2CKA001719A0061 | Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI                                    | 2518-214       | 1        | Stück           |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Steckdosen

