



Produktdetails

8363

Glimmlampe Schalter/Taster orange
Glimmlampe 230 V weiß



Allgemeine Informationen	
Typ	8363
Bestellnummer	2CKA001784A0594
EAN	4011395535707
Beschreibung	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V weiß
Langbeschreibung	Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025. Für beleuchtbare/beschriftbare Wippen/impuls Schalter. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar. Farbige Kennzeichnung.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed

Anwendung	Schalter/Taster
Lampensockeltyp	Stecksockel
Leuchtmittel	Glimmlampe
Lichtfarbe	orange

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Bemessungsstrom (I _n)	0 A
	2 mA

Design

Farbe	weiß
-------	------

Abmessungen

Breite	6 mm
Höhe	6 mm
Tiefe	28 mm
Gewicht	0.5 g

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E3234
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0477
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000199 - Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik



360