



Produktdetails

8352

Glimmlampe Schalter/Taster orange

Glimmlampe 230 V gelb



Allgemeine Informationen	
Typ	8352
Bestellnummer	2CKA001784A0560
EAN	4011395534106
Beschreibung	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V gelb
Langbeschreibung	Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U besonders lichtstark für Lichtsignale Auswechselbare Steck-Glimmlampe.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Schalter/Taster
Lampensockeltyp	Stecksockel
Leuchtmittel	Glimmlampe

Lichtfarbe orange

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Bemessungsstrom (I _n)	0 A
	1 mA

Design

Farbe	gelb
-------	------

Abmessungen

Breite	19 mm
Höhe	19 mm
Tiefe	34 mm
Gewicht	2 g

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E3231
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0474
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000199 - Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001784A0586	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V gelb	8362	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik



360°