



Produktdetails

# 20-02 EWN-53

## SCHUKO® Doppelsteckdose - mit Klappdeckel grau/blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ              | 20-02 EWN-53                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bestellnummer    | 2CKA002084A0702                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EAN              | 4011395993361                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beschreibung     | SCHUKO® Doppelsteckdose - mit Klappdeckel grau/blaugrün - ocean®                                                                                                                                                                                                               |
| Langbeschreibung | Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden. |

Installation / Montage

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | No document needed |
| Montageart                     | Aufputzmontage     |
| Befestigungsart                | Schrauben          |
| Montage-Ausrichtung            | senkrecht          |

Umgebungsbedingungen

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP44 |
|-----------|------|

| Technische Daten                   |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed     |
| Anzahl Pole                        | 2 P + E                |
| Anzahl Phasen                      | 1                      |
| Anzahl Einheiten                   | 2                      |
| Anschlussart                       | Steckklemme            |
| Steckdosentyp                      | Schutzkontakt (SCHUKO) |
| Anschlussart                       | Steckanschluss         |
| Schutzabdeckung                    | Klappdeckel            |

| Elektrische Daten                    |       |
|--------------------------------------|-------|
| Kurzschlussstrom<br>Bewertung (SCCR) | 0 kA  |
| Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> ) | 250 V |
| Bemessungsstrom (I <sub>n</sub> )    | 16 A  |
| Bemessungsfrequenz (f)               | 50 Hz |

| Design                    |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Schalterdesign            | ocean®                       |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt<br>matt          |
| Werkstoff                 | Thermoplastischer Kunststoff |
| Beschriftungsfeld         | Ja                           |
| Aufdruck                  | -                            |
| RAL Nummer                | ähnlich RAL 7035             |
| Farbe                     | grau/blaugrün                |

| Abmessungen                   |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Breite                        | 75 mm           |
| Höhe                          | 167 mm          |
| Tiefe                         | 55 mm           |
| Gewicht                       | 243.5 g         |
| Einbautiefe (t <sub>2</sub> ) | 0 mm            |
| Maßzeichnung                  | 2CKA000097E0485 |

| Material Compliance                       |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RoHS Information                          | 2CKA200000E4058                                       |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)    |
| REACH Erklärung                           | 2CKA309999E9999                                       |
| REACH Information                         | enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent                    |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                       |
| SCIP                                      | 086cca41-d11f-4106-9042-0417e2f9e0cb Deutschland (DE) |
| Vereinfachtes SCIP                        | 086cca41-d11f-4106-9042-0417e2f9e0cb Deutschland (DE) |

| Zertifikate und Deklarationen |  |
|-------------------------------|--|
|-------------------------------|--|

Klassifizierungen

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 9         | EC000125 - Steckdose                                                                    |
| eClass         | V11.0 : 27144042                                                                        |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C                                                                                     |

Accessories

| Identifizier    | Description                            | Type         | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|----------|-----------------|
| 2CKA001799A0882 | Beschriftungsträger glasklar - ocean®  | 1763-53      | 1        | Stück           |
| 2CKA001716A0042 | Montageplatte metall - ocean®          | 2609 WS      | 1        | Stück           |
| 2CKA001761A1491 | Leitungseinführung blaugrün - ocean®   | 2139 W-53    | 1        | Stück           |
| 2CKA001761A1487 | Leitungseinführung blaugrün - ocean®   | 2134 W-53    | 1        | Stück           |
| 2CKA001761A1489 | Leitungseinführung blaugrün - ocean®   | 2136 W-53    | 1        | Stück           |
| 2CKA001761A1503 | Leitungseinführung blaugrün - ocean®   | 2137/10 W-53 | 1        | Stück           |
| 2CKA001761A1506 | Leitungseinführung blaugrün - ocean®   | 2137/11 W-53 | 1        | Stück           |
| 2CKA001761A1490 | Leitungsdurchführung blaugrün - ocean® | 2138 W-53    | 1        | Stück           |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Steckdosen

