



Produktdetails

2022/4 UJ-64

Jalousiedoppeltaster 1-poliger Taster 1-polig, studioweiß - Decento®



Allgemeine Informationen	
Typ	2022/4 UJ-64
Bestellnummer	2CKA001413A1089
EAN	4011395158579
Beschreibung	Jalousiedoppeltaster 1-poliger Taster 1-polig, studioweiß - Decento®
Langbeschreibung	Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen. Vintage Style mit stets offenliegenden Gehäuseschrauben. Für eine Mehrfachkombination (senkrecht oder waagrecht) empfehlen wir die Gerätedose (Art.-Nr. 1055-04) in Verbindung mit dem Abstandstutzen (Art.-Nr. 1159-34) der Firma KAISER.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0030
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Schrauben

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Pole	1
Anzahl Taster	2
Bedienteilausführung	Wippe
Anschlussart	Schraube

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Bemessungsstrom (I _n)	10 A

Design	
Schalterdesign	Decento®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Porzellan, Abdeckung: Thermoplastik
Beschriftungsfeld	Nein
RAL Nummer	ähnlich RAL 9016
Farbe	studioweiß

Abmessungen	
Breite	87 mm
Höhe	87 mm
Tiefe	36 mm
Gewicht	140 g
Einbautiefe (t ₂)	32 mm

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E0384
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0298

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000044 - Jalousieschalter/-taster
eClass	V11.0 : 27144025
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Mechanische Bedienelemente

