



Produktdetails

4310/6 EUJ-212
SCHUKO® Steckdose weiß - Busch-Duro
2000® SI



Allgemeine Informationen	
Typ	4310/6 EUJ-212
Bestellnummer	2CKA001611A0102
EAN	4011395064504
Beschreibung	SCHUKO® Steckdose weiß - Busch-Duro 2000® SI
Langbeschreibung	2-polig (2 P + E) Wippschalter 10 A, 250 V. Aus- und Wechselschaltung Nur Einzelmontage möglich.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Spreize Schrauben
Montage-Ausrichtung	senkrecht
Umgebungsbedingungen	

Schutzart	IP20
-----------	------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Funktion	mit Wippschalter
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Einheiten	1
Anzahl Wippschalter	1
Bedienteilausführung	Wippe
Steckdosentyp	Schutzkontakt (SCHUKO)
Schaltertyp	Wechselschalter

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Bemessungsstrom (I _n)	16 A

Design

Schalterdesign	Busch-Duro 2000® SI
Schalterdesign Variante	Busch-Duro 2000® SI
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Duroplastischer Kunststoff
RAL Nummer	ähnlich RAL 1013
Farbe	weiß

Abmessungen

Breite	81 mm
Höhe	81 mm
Tiefe	32 mm
Gewicht	120 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0629

Material Compliance

RoHS Status	nicht erforderlich
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0421
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000020 - Schalter-/Steckdosenkombination
eClass	V11.0 : 27144038
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Steckdosen

