



Produktdetails

83315

Klingeltransformator, 12 V AC 1,3 A



Allgemeine Informationen	
Typ	83315
Bestellnummer	2CKA008300A0045
EAN	4011395152577
Beschreibung	Klingeltransformator, 12 V AC 1,3 A
Langbeschreibung	Spannungsversorgung für einen elektrischen Türöffner. 4 V~, 1,3 A, 8 VA 8 V~, 1,3 A, 12 VA 12 V~, 1,3 A, 16 VA. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	DIN-Schiene

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	2CKA000001A1292
Unterstützte Bussysteme	Busch-Welcome®
Produktreihe	Busch-Welcome® 2-Draht

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Primärspannung	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Sekundärstrom	Amperage1 1.3 A
Maximaler Ausgangsstrom (I _{out})	1.3 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Bemessungsausgangsleistung	16 W

Design	
Werkstoff	Plastic
Farbe	grau

Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	2
Breite	35 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	65 mm
Gewicht	366 g

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E6781
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2220

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC001547 - Klingeltransformator

WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Türkommunikation Busch-Welcome und Busch-AccessControl → Busch-Welcome® 2-Draht → Systemgeräte

