



Produktdetails

3857

Einsatz Dimmer orange Glimmlampe 230 V



Allgemeine Informationen	
Typ	3857
Bestellnummer	2CKA006599A2282
EAN	4011395628805
Beschreibung	Einsatz Dimmer orange Glimmlampe 230 V
Langbeschreibung	Für UP Tastdimmer und Busch-Jalousiecontrol II.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Dimmer
Lampensockeltyp	Stecksockel
Leuchtmittel	Glimmlampe
Lichtfarbe	orange

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	230 V
	0.8 mA

Abmessungen

Breite	10 mm
Höhe	13 mm
Tiefe	26 mm
Gewicht	2 g

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E6000
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E6000
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000199 - Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006599A2597	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster alpinweiß - impuls	6543-74-101	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Elektronik

