



Produktdetails

1789 KI-866

Wippe Symbol "Klingel" für Schalter/Taster,
Einzelwippe edelstahl - pur edelstahl



Allgemeine Informationen	
Typ	1789 KI-866
Bestellnummer	2CKA001751A2959
EAN	4011395086117
Beschreibung	Wippe Symbol "Klingel" für Schalter/Taster, Einzelwippe edelstahl - pur edelstahl
Langbeschreibung	Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte mit Symbol >Klingel< pur edelstahl.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Schalter/Taster

Design	
Schalterdesign	pur edelstahl
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt anti fingerprint beschichtet
Werkstoff	Edelstahl
Aufdruck	Symbol "Klingel"
Farbe	edelstahl

Abmessungen	
Breite	63 mm
Höhe	63 mm
Tiefe	20 mm
Gewicht	36.5 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0418

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E1904
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E1904

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144002
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001022A0656	Wippkontrollschalter-Einsatz 2-poliger Schalter mit Glimmlampe - orange 10 A	2000/2 UK	1	Stück
2CKA001012A2034	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter orange 10 A	2000/2 US	1	Stück
2CKA001012A2042	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter 16 A	2000/2 US-101	1	Stück
2CKA001011A0816	Wippschalter-Einsatz 3-poliger Schalter 16 A	2000/3 US	1	Stück
2CKA001012A1069	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 10 A	2000/6 US	1	Stück
2CKA001012A1127	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe - orange 10 A	2000/6 USGL	1	Stück
2CKA001022A0474	Wippkontrollschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 2-polig mit Glimmlampe - orange with N-terminal 10 A	2000/6 USK	1	Stück
2CKA001012A0954	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter 10 A	2000/6/2 US	1	Stück
2CKA001012A1093	Wippschalter-Einsatz Kreuzschaltung 10 A	2000/7 US	1	Stück
2CKA001413A0475	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster 1 Schließer 10 A	2020 US	1	Stück
2CKA001413A0483	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster mit Glow lamp - 1 Schließer 10 A	2020 US-201	1	Stück
2CKA001413A0517	Wipptaster-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glow lamp - 1 Wechsler 10 A	2020 US-206	1	Stück
2CKA001413A0533	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster mit N mit Glimmlampe - 1 Schließer 10 A	2020 USGL	1	Stück
2CKA001012A2231	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 16 A	2400/6 US	1	Stück
2CKA001022A0660	Wippkontrollschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe - orange with N-terminal 16 A	2400/6 USK	1	Stück
2CKA001012A2235	Wippschalter-Einsatz Kreuzschaltung 16 A	2400/7 US	1	Stück
2CKA001754A4318	Abdeckrahmen 2-fach edelstahl - pur edelstahl	1722-866K	1	Stück
2CKA001754A4319	Abdeckrahmen 3-fach edelstahl - pur edelstahl	1723-866K	1	Stück
2CKA001754A4320	Abdeckrahmen 4-fach edelstahl - pur edelstahl	1724-866K	1	Stück
2CKA001754A4321	Abdeckrahmen 5-fach edelstahl - pur edelstahl	1725-866K	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Mechanische Bedienelemente

