



Produktdetails

2621 WGL-54

Wipptaster Einzeltaster 1-polig, 1 Schließer alpinweiß - ocean®



Allgemeine Informationen	
Typ	2621 WGL-54
Bestellnummer	2CKA001484A0381
EAN	4011395094761
Beschreibung	Wipptaster Einzeltaster 1-polig, 1 Schließer alpinweiß - ocean®
Langbeschreibung	Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
	Mit Beleuchtung gem. Arb.Stätt.V, 1-polig (Arbeitsstrom).
	Mit N-Klemme.
	Mit neutraler (transparenter) Kalotte.
	Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53.
Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.	
Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.	

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0046
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Montage-Ausrichtung	senkrecht

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP44

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Konfiguration der Kontakte	1 Schließer
Anzahl Pole	1
Anzahl Wippschalter	1
Bedienteilausführung	Taster

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Bemessungsstrom (I_n)	10 A
Anzahl Kontakte Schließer	1

Design	
Schalterdesign	ocean®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
RAL Nummer	ähnlich RAL 9010
Farbe	alpinweiß

Abmessungen	
Breite	74 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	124 g

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E0457
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	f49e6368-1464-40c6-ac41-c99dfcc79bdb Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	f49e6368-1464-40c6-ac41-c99dfcc79bdb Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0345

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000029 - Taster
eClass	V11.0 : 27144044
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1508	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2136 W-54	1	Stück
2CKA001761A1509	Leitungsdurchführung alpinweiß - ocean®	2138 W-54	1	Stück
2CKA001761A1511	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2139 W-54	1	Stück
2CKA001761A1510	Kanaleinführung alpinweiß - ocean®	2086 W-54	1	Stück
2CKA001716A0042	Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001799A0882	Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001784A0777	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster LED 230 V glasklar - ocean®	2152 NLI-53	1	Stück
2CKA001761A1512	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/10 W-54	1	Stück
2CKA001761A1513	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/11 W-54	1	Stück
2CKA001714A0294	Tastersymbol rot - Allwetter 44® (IP44)	2622-12-101	1	Stück
2CKA001714A0286	Tastersymbol mit Symbol "Schlüssel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 TR-101	1	Stück
2CKA001714A0278	Tastersymbol mit Symbol "Klingel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 KI-101	1	Stück
2CKA001714A0260	Tastersymbol mit Symbol "Licht" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 LI-101	1	Stück
2CKA001714A0252	Tastersymbol glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 N-101	1	Stück
2CKA001784A0719	Glühlampe mit Anschlussleitung Schalter/Taster weiß Glühlampe 24 V - ocean®	8358	1	Stück
2CKA001784A0321	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V - ocean®	8346-1	1	Stück
2CKA001784A0529	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 12 V - ocean®	8335-1	1	Stück
2CKA001784A0024	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 3 ... 8 V - ocean®	8333-1	1	Stück
2CKA001784A0016	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V - ocean®	8332-1	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

