



Produktdetails

8345-1

Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 12 V



Allgemeine Informationen	
Typ	8345-1
Bestellnummer	2CKA001784A0289
EAN	4011395185506
Beschreibung	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 12 V
Langbeschreibung	Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Schalter/Taster
Lampensockeltyp	Stecksockel

Leuchtmittel	Glühlampe
Lichtfarbe	weiß

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	12 V
Hilfsspannung AC/DC	12 V AC/DC
Bemessungsstrom (I _n)	0.04 A
	40 mA

Abmessungen

Breite	19 mm
Höhe	34 mm
Tiefe	19 mm
Gewicht	1.5 g

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E3225
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0468
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000199 - Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik



360°