



Produktdetails

20/2 EWN-53

SCHUKO® Doppelsteckdose - mit Klappdeckel grau/blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ	20/2 EWN-53
Bestellnummer	2CKA002084A0703
EAN	4011395993385
Beschreibung	SCHUKO® Doppelsteckdose - mit Klappdeckel grau/blaugrün - ocean®
Langbeschreibung	Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schrauben
Montage-Ausrichtung	waagerecht

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP44
-----------	------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	2
Anschlussart	Steckklemme
Steckdosentyp	Schutzkontakt (SCHUKO)
Anschlussart	Steckanschluss
Schutzabdeckung	Klappdeckel

Elektrische Daten

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Bemessungsstrom (I _n)	16 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz

Design

Schalterdesign	ocean®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
Aufdruck	-
RAL Nummer	ähnlich RAL 7035
Farbe	grau/blaugrün

Abmessungen

Breite	145 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	245.5 g
Einbautiefe (t ₂)	0 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0475

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E4059
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	add747f2-11a5-463f-b555-42fb2a567f84 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	add747f2-11a5-463f-b555-42fb2a567f84 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3268
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000125 - Steckdose
eClass	V11.0 : 27144042
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001799A0882	Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001761A1492	Kanaleinführung blaugrün - ocean®	2086 W-53	1	Stück
2CKA001761A1510	Kanaleinführung alpinweiß - ocean®	2086 W-54	1	Stück
2CKA001761A1487	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2134 W-53	1	Stück
2CKA001761A1507	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2134 W-54	1	Stück
2CKA001761A1489	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2136 W-53	1	Stück
2CKA001761A1508	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2136 W-54	1	Stück
2CKA001761A1503	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/10 W-53	1	Stück
2CKA001761A1512	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/10 W-54	1	Stück
2CKA001761A1506	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück
2CKA001761A1513	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/11 W-54	1	Stück
2CKA001761A1490	Leitungsdurchführung blaugrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück
2CKA001761A1509	Leitungsdurchführung alpinweiß - ocean®	2138 W-54	1	Stück
2CKA001761A1491	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001761A1511	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2139 W-54	1	Stück
2CKA001716A0042	Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Steckdosen

