



Produktdetails

20 EWN-54

SCHUKO® Steckdose - mit Klappdeckel alpinweiß - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ	20 EWN-54
Bestellnummer	2CKA002083A0831
EAN	4011395079614
Beschreibung	SCHUKO® Steckdose - mit Klappdeckel alpinweiß - ocean®
Langbeschreibung	Mit Steckanschluss. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schrauben
Montage-Ausrichtung	senkrecht

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP44
-----------	------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Anschlussart	Steckklemme
Steckdosentyp	Schutzkontakt (SCHUKO)
Anschlussart	Steckanschluss
<u>Schutzabdeckung</u>	<u>Klapptablett</u>

Elektrische Daten

Kurzschlussstrom	0 kA
Bewertung (SCCR)	
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Bemessungsstrom (I _n)	16 A
<u>Bemessungsfrequenz (f)</u>	<u>50 Hz</u>

Design

Schalterdesign	ocean®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
Aufdruck	-
RAL Nummer	ähnlich RAL 9010
Farbe	alpinweiß

Abmessungen

Breite	74 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	120.5 g
Einbautiefe (t ₂)	0 mm

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E4041
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	ac1ac441-23f2-4185-9576-a497343ae205 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	ac1ac441-23f2-4185-9576-a497343ae205 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3249
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000125 - Steckdose
eClass	V11.0 : 27144042
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001799A0882	Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001761A1492	Kanaleinführung blaugrün - ocean®	2086 W-53	1	Stück
2CKA001761A1510	Kanaleinführung alpinweiß - ocean®	2086 W-54	1	Stück
2CKA001761A1487	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2134 W-53	1	Stück
2CKA001761A1507	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2134 W-54	1	Stück
2CKA001761A1489	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2136 W-53	1	Stück
2CKA001761A1508	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2136 W-54	1	Stück
2CKA001761A1503	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/10 W-53	1	Stück
2CKA001761A1512	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/10 W-54	1	Stück
2CKA001761A1506	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück
2CKA001761A1513	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/11 W-54	1	Stück
2CKA001761A1490	Leitungsdurchführung blaugrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück
2CKA001761A1509	Leitungsdurchführung alpinweiß - ocean®	2138 W-54	1	Stück
2CKA001761A1491	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001761A1511	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2139 W-54	1	Stück
2CKA001716A0042	Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Steckdosen

