



Produktdetails

2117 U

Busch-Drehdimmer Einsatz DALI Dreh -/Druckknopf mit Orientation light



Allgemeine Informationen	
Typ	2117 U
Bestellnummer	2CKA006599A2985
EAN	4011395152188
Beschreibung	Busch-Drehdimmer Einsatz DALI Dreh-/Druckknopf mit Orientation light
Langbeschreibung	Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm). Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) . Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster. Verpolungssicher. Einschaltheelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar. Mit LED-Orientierungslicht, 18 Farben + AUS einstellbar. Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb. Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet. Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U. Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²). Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CKA000073B7848
Montageart	Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +35 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Unterstützte Bussysteme	DALI
Bedienteilausführung	Dreh-/Druckknopf
Leuchtmittel	Orientation light
Beleuchtung	beleuchtet

Elektrische Daten

Maximaler Steuerstrom DC	15 mA
--------------------------	-------

Design

Schalterdesign	Plattform 63 Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI Busch-art linear® future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl carat® Busch-dynasty® alpha impuls
Schalterdesign Variante	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear Busch-art linear® Busch-art linear® - mit Dekorning Busch-art linear® - Echtmaterial future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur alpha nea® alpha exclusive®

Abmessungen

Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	51 mm

Gewicht	96 g
Einbautiefe (t ₂)	28.5 mm

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E6097
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	938f457c-142b-4303-b44a-0f0111d5af2d Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E6097
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000534 - Steuergerät für Lichtregelsystem
eClass	V11.0 : 27144073
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006599A3033	Busch-Dimmer® Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf weiß - Busch-Duro 2000® SI	2115/11-212-500	1	Stück
2CKA006599A3034	Busch-Dimmer® Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf alpinweiß - Reflex SI	2115/11-214-500	1	Stück
2CKA006599A1334	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf weiß - Busch-Duro 2000® SI	2115-212	1	Stück
2CKA006599A0237	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf alpinweiß - Reflex SI	2115-214	1	Stück
2CKA006599A3017	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf alpinweiß - Busch-balance® SI	2115-914	1	Stück
2CKA006599A3052	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit Glimmlampe studioweiß - Busch-art linear®	6540-44G-102	1	Stück
2CKA006599A3053	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit Glimmlampe studioweiß matt - Busch-art linear®	6540-44M-102	1	Stück
2CKA006599A3055	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit Glimmlampe schwarz matt - Busch-art linear®	6540-45M-102	1	Stück
2CKA006599A2980	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit Glimmlampe graumetallic - Plattform 63	6540-803-102	1	Stück
2CKA006599A2950	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit Glimmlampe anthrazit - Plattform 63	6540-81-102	1	Stück
2CKA006599A3035	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf anthrazit - Impressivo	6540-81-102-510	1	Stück
2CKA006599A2951	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit Glimmlampe elfenbeinweiß - Plattform 63	6540-82-102	1	Stück
2CKA006599A2952	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit Glimmlampe alusilber - Plattform 63	6540-83-102	1	Stück
2CKA006599A3036	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf alusilber - Impressivo	6540-83-102-510	1	Stück
2CKA006599A2953	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit Glimmlampe studioweiß - Plattform 63	6540-84-102	1	Stück
2CKA006599A3037	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf studioweiß - Impressivo	6540-84-102-510	1	Stück
2CKA006599A2959	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit Glimmlampe edelstahl - pur edelstahl	6540-866-102	1	Stück
2CKA006599A2961	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit Glimmlampe studioweiß matt - Plattform 63	6540-884-102	1	Stück
2CKA006599A2966	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit Glimmlampe schwarz matt - Plattform 63	6540-885-102	1	Stück
2CKA006599A3044	Electronic Controls für Dimmer Drehgriff schwarz matt - Impressivo	6540-885-102-510	1	Stück
2CKA006599A1458	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf platin - alpha	6540-20	1	Stück
2CKA006599A1490	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf bronze - alpha	6540-21	1	Stück
2CKA006599A2324	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf studioweiß - alpha	6540-24G	1	Stück
2CKA006599A2852	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf palladium - alpha	6540-260	1	Stück
2CKA006599A2855	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf titan - alpha	6540-266	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

