



Produktdetails

4310/6 EUJ-214

SCHUKO® Steckdose alpinweiß - Reflex SI



Allgemeine Informationen

Typ	4310/6 EUJ-214
Bestellnummer	2CKA001611A0169
EAN	4011395065105
Beschreibung	SCHUKO® Steckdose alpinweiß - Reflex SI
Langbeschreibung	2-polig (2 P + E) Wippschalter 10 A, 250 V. Aus- und Wechselschaltung Nur Einzelmontage möglich. Reflex SI.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Spreize Schrauben
Montage-Ausrichtung	senkrecht

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
-----------	------

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Funktion	mit Wippschalter
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Einheiten	1
Anzahl Wippschalter	1
Bedienteilausführung	Wippe
Steckdosentyp	Schutzkontakt (SCHUKO)
Schaltertyp	Wechselschalter

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Bemessungsstrom (I _n)	16 A

Design	
Schalterdesign	Reflex SI Busch-balance® SI
Schalterdesign Variante	Reflex SI
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	ähnlich RAL 9010
Farbe	alpinweiß

Abmessungen	
Breite	81 mm
Höhe	81 mm
Tiefe	42 mm
Gewicht	93.5 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0629

Material Compliance	
RoHS Status	nicht erforderlich
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0425

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000020 - Schalter-/Steckdosenkombination

eClass	V11.0 : 27144038
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Steckdosen

