



Produktdetails

8226/10 EB
Lautsprecher 13 cm (5") studioweiß



Allgemeine Informationen	
Typ	8226/10 EB
Bestellnummer	2CKA008200A0202
EAN	4011395207642
Beschreibung	Lautsprecher 13 cm (5") studioweiß
Langbeschreibung	HiFi Deckeneinbaulautsprecher. 2-Wege-System. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Inkl. austauschbarem Lautsprechergitter. Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. Für Busch-Radio BTconnect DAB+ 8217 U-101. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Mit integriertem Lautsprechergitter. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 30 W Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 165 mm - Einbautiefe 72mm

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Einbau
Einbaulage	Deckenmontage

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -40 ... +70 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl elektrodynamischer Treiber	2

Elektrische Daten	
Frequenz (f)	50...20000 Hz

Design	
Farbe	studioweiß

Abmessungen	
Breite	188 mm
Höhe	188 mm
Tiefe	77 mm
Gewicht	1287 g
Einbautiefe (t2)	72 mm

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E6743
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	No Declaration needed

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000652 - Lautsprecher
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA008200A0222	Lautsprecher-Gitter Metall weiß	8229	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Multimedia

