



Produktdetails

2661 W-54

Lichtsignal alpinweiß - ocean® mit E10-Gewinde



Allgemeine Informationen	
Typ	2661 W-54
Bestellnummer	2CKA001582A0328
EAN	4011395079546
Beschreibung	Lichtsignal alpinweiß - ocean® mit E10-Gewinde
Langbeschreibung	Mit Schraubklemmen. ohne Haube, ohne Lampe, IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Hauben. Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI. Lichtsignal beleuchtbar durch E 10-Lampen 8302, 8340, 8341, 8342, 8343.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schraube

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP44
-----------	------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Kontaktart	Schließer (NO)
Lampensockeltyp	E10

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Leistung / Watt	3 V·A

Design

Schalterdesign	ocean®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß

Abmessungen

Breite	74 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	103 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0615

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E0498
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	b0e0dd00-437f-48b2-93ce-ca4e7b055ba0 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	b0e0dd00-437f-48b2-93ce-ca4e7b055ba0 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0370
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000064 - Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144032
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories				
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001563A0148	Haube für Lichtsignal glasklar - ocean®	2863-11-53	1	Stück
2CKA001563A0149	Haube für Lichtsignal rot - ocean®	2863-12-53	1	Stück
2CKA001563A0150	Haube für Lichtsignal grün - ocean®	2863-13-53	1	Stück
2CKA001784A0222	Glühlampe mit E 10 Gewinde lichtstark, für Lichtsignale weiß Glühlampe 240 V farblos	8340	1	Stück
2CKA001784A0255	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale weiß Glühlampe 12 V farblos	8342	1	Stück
2CKA001784A0263	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale weiß Glühlampe 24 V farblos	8343	1	Stück
2CKA001761A1508	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2136 W-54	1	Stück
2CKA001761A1509	Leitungsdurchführung alpinweiß - ocean®	2138 W-54	1	Stück
2CKA001761A1511	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2139 W-54	1	Stück
2CKA001761A1510	Kanaleinführung alpinweiß - ocean®	2086 W-54	1	Stück
2CKA001761A1512	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/10 W-54	1	Stück
2CKA001761A1513	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/11 W-54	1	Stück
2CKA001799A0882	Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001784A0777	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster LED 230 V glasklar - ocean®	2152 NLI-53	1	Stück
2CKA001716A0042	Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Licht / Signalisierung

