

# FOSCAM SD2 1080P Dual-Band WLAN PTZ Dome Überwachungskamera

EAN: 6954836000434

Die SD2 ist eine drehbare und schwenkbare Full-HD und wetterfeste Überwachungskamera der Marke Foscam mit Audio-Übertragung. Diese WLAN-Kamera ist für die Überwachung Ihres Geschäfts, Büros, Lagers oder Außenbereichs bestens geeignet.

Diese Sicherheitskamera für den Außenbereich wird mit 2,4 GHz / 5 GHz Dual Band WLAN-Netzwerk betrieben und bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und Leistung, so dass Sie ein flüssigeres 1080p Full HD-Streaming erleben können.

Eine horizontale Drehung um 350° und eine vertikale Drehung um 90° ist möglich, so dass fast ein 360°-Blickwinkel ohne Blindzone abgedeckt wird. Durch den 4-fach optischen Zoom mit Autofokus können die Details aus dem Nahbereich perfekt und realistisch dargestellt werden.

Diese Wifi-Kamera unterstützt Zweibege-Audio. Mit dem integrierten Mikrofon und Lautsprecher können Sie mit willkommenen Gästen kommunizieren und unerwünschte Besucher wegschicken, egal wo Sie sich befinden.

Erkennung von Menschen, Bewegungen und Geräuschen mit Echtzeit-Benachrichtigungen: Sie können das Erkennungsmodell für menschliche Bewegungen wählen. Diese Überwachungskamera kann auf intelligente Weise nur menschliche Aktivitäten erkennen und Fehlalarme reduzieren, die durchlaufende Haustiere, fliegende Vögel oder andere sich bewegende Objekte ausgelöst werden.

Mit effizienten LEDs kann diese Sicherheitskamera für den Außenbereich selbst bei sehr schlechten Lichtverhältnissen eine verbesserte Nachtsicht bis zu 50 m bieten.

Diese WLAN-Überwachungskamera unterstützt Alexa & Google Assistant. Sie können auf Amazon Echo Show oder Google Smart Devices sehen, wer an Ihrer Haustür oder in Ihrem Garten gerade ist, und müssen nicht die Foscam App auf Ihrem Mobiltelefon öffnen.

Die Foscam SD2 zeichnet sich durch ein kleines und robustes Design aus, das sie zur perfekten Sicherheitskamera für den Außenbereich macht. Mit einer Größe von 180 mm x 111 mm x 180 mm können Sie sie überall frei installieren. Ihr Gehäuse besteht aus Aluminiumlegierungen und ist wetterfest nach IP66 zertifiziert. Sie ist robust gebaut, so dass Sie sich darauf verlassen können, dass diese drahtlose Sicherheitskamera ideal für den Einsatz im Freien ist und Ihr Haus auch bei rauem Wetter gut geschützt ist.



## Highlights

- 4-fachen optischen Zoom
- 2,4 GHz / 5 GHz Dual Band WLAN-Netzwerk
- Unterstützung von Alexa & Google Assistant
- Intelligente Erkennung & Nachrichten mit Push-Funktion
- Fast 360°-Blickwinkel
- 2 MP, 1080P (1920x1080) Full HD
- Nachtsicht bis zu 50 Meter
- Inkl. 64 GB Mikro-SD Karte
- Unterstützt SD-Karten mit bis zu 128 GB zum Speichern des Videos.
- IP66 Wasserfest

## Technische Daten

<b>Modell</b>	<b>SD2</b>	
<b>Farbe</b>	Farbe	Weiß
<b>Chipsatz</b>	CPU	MSC316DC
<b>Video</b>	Optischer Zoom	4x
	Objektivtyp	f:2,8~12 mm, F:1,4-2,8
	Sensor-Typ	1/2,9" CMOS
	Blickwinkel	Horizontal: 38,6° ~ 80,7° Diagonal: 42,2° ~ 93,2°
	Min. Beleuchtung	0 Lux
	Anzeige Resolution (Max)	2.0 Megapixel (1920 x 1080)
	IR-LED	6 x IR-LEDs
	Nachtsicht	Bis zu 50 m
	Infrarot-Modus	Automatisch oder manuell
	IR-CUT	✓
	Bildfrequenz	25 fps (1080P) / 11 fps (720P), nach unten einstellbar
	Entschließung	1080P (1920x1080) ,720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)
	Bildanpassung	Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe sind einstellbar
	Mirror / Spiegelung	✓
	WDR	Verbessern der Bildklarheit in komplexen Szenarien
Bildkomprimierung	H.264	
Stream	Doppelstrom	
<b>Netzwerk</b>	Netzwerk-Protokoll	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, RTSP, ONVIF
	P2P	✓
	ONVIF	✓
<b>Schnittstelle</b>	Netzbuchse	DC
	Stromversorgung	GLEICHSTROM 12 V / 2,0 A
	Ethernet	Ein RJ45-Anschluss mit 10/100 Mbit/s
	SD-Karten-Steckplatz	✓ (Extern), Inkl.64 GB Mikro-SD Karte
	SD-Verwaltung	✓
	Zurücksetzen	Die Schaltfläche Zurücksetzen ist verfügbar
	Audioeingang/- Ausgang	✓
	2-Wege-Audio	✓
<b>WLAN</b>	Drahtloser Standard	IEEE802.11b/g/n/ac
	Drahtlose Sicherheit	WPA, WPA2
	Datenrate	IEEE802.11b: 11 Mbps (Max.); IEEE802.11g: 54 Mbps (Max.); IEEE802.11n: 150 Mbps (Max.); IEEE802.11ac: 433 Mbps (Max.); IEEE802.11g: 54 Mbps (Max.); IEEE802.11n: 150 Mbps (Max.)
	EZLink	✓
<b>Alarm</b>	Bewegungserkennung	✓
	Erkennung von Menschen	✓
	Ton-Erkennung	✓
	Alarm-Aufzeichnung	✓
	Zeitplan-Aufzeichnung	✓
	E-Mail/FTP-Alarm	✓
	Speicherung	Micro SD-Karte (Max,128 GB), lokale, NVR-, FTP- und Cloud-Speicher

<b>Softwarefunktionen</b>	PT	Schwenk-/Neigewinkel: H=350°, V=90°
	Voreingestellt	✓
	Kreuzfahrt	✓
	Digitaler Zoom	6x
	Multi-Kamera	✓
	Schnappschuss	✓
	Wiedergabe	✓
	DST	✓
	Wolkenspeicher	✓
	Drängende Nachricht	✓
	Benutzer-Konten	Benutzerrolle auf drei Ebenen
	IP-Filterung	✓
	<b>Intelligenter Assistent</b>	Intelligenter Assistent
<b>Systemvoraussetzungen</b>	Betriebssystem	Microsoft Windows XP, 7, 8, 10; Mac OS, iOS, Android
	Browser	Microsoft IE8 und höhere Versionen oder kompatible Browser; Google Chrome; Apple Safari.
<b>Abmessungen</b>	Abmessung (L x B x H)	180 (L) x 111 (W) x 180 (H) mm
	Nettogewicht	1000 g
	Leistungsaufnahme	<20 W
<b>Umwelt</b>	Wasserdicht	IP66
	Vandalismussicher	✓
	Betriebstemperatur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20% ~ 85% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C ~ 50° (-4°F ~ 122°F)
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0% ~ 90% nicht kondensierend

## Lieferumfang

- Foscam SD2 Überwachungskamera
- 64 GB Mikro-SD Karte
- WLAN-Antenne
- Netzteil
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Montageplatte