



HSE-340/SK

Best.-Nr.: 1000026

PRODUKTINFOS

Professionelles Kopfbügelmikrofon

in Nierencharakteristik mit anspruchsvollem Sound, der sämtliche Bereiche der Gesangs- und Sprachwiedergabe abdeckt. Innovative Konstruktionsdetails gewähren ein Maximum an Tritt- und Körperschallunterdrückung sowie minimierte Feedbackempfindlichkeit und hohen Tragekomfort. Beigefarbene Ausführung.

- Korrosionsbeständiger, leicht zu reinigender Nackenbügel
- Tropfring (schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit)
- Unauffälliger und sicherer Sitz durch Kabelführung inkl. Zugentlastung und Knickschutz im Nackenbereich
- Positionsstabil
- Mikrofon-Windschutz
- 4-Pol-Mini-XLR-Kupplung zum Anschluss an JTS-Taschensender oder an baugleiche Taschensender anderer Markenhersteller

TECHNISCHE DATEN

HSE-340/SK

Art	Kopfbügelmikrofon
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Niere
System	Elektret
Audio-Frequenzbereich	50-18000 Hz
Nennimpedanz	2 k Ω
Empfindlichkeit	2,3 mV/Pa
Maximaler Schalldruck	120 dB
Speisung	1,5-9 V
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	18 g (ohne Kabel und Stecker)
Anschluss	4-Pol-Mini-XLR
Bruttogewicht	0,208 kg
Nettogewicht	0,037 kg