



Art.-Nr. 62303

## Fluginsektenvernichter 25 m<sup>2</sup> mit UV-Licht

Inklusive UV-Leuchtstoffröhre und Reinigungsbürste



An warmen Sommerabenden öffnen wir gerne die Fenster, um die Raumtemperatur zu regulieren. Dadurch gelangen aber auch unerwünschte Fluginsekten in die Wohnräume. Besonders Mücken rauben uns den Schlaf.

Der Gardigo Fluginsektenvernichter 25 m<sup>2</sup> hilft, Räume von Insekten zu befreien. Durch das Licht der UV-Leuchtstoffröhre werden sie angelockt und am integrierten Hochspannungsgitter schnell und schmerzlos getötet. Der Auffangbehälter im Boden des Gerätes lässt sich leicht entnehmen, das Gitter mit der mitgelieferten Bürste einfach reinigen.

Wir empfehlen, den Fluginsektenvernichter 1–1,5 Stunden vor Nutzung eines Raumes in der Abenddämmerung in Betrieb zu nehmen. Ohne Ablenkung können Mücken schneller den Weg ins Licht finden. Sobald der Raum genutzt wird, wird die Lampe außerhalb des Raumes aufgestellt. So können Insekten aus dem Raum herausgelockt werden.



### Zusätzliches Informationsangebot

- **Produktmaße:** 10,2 x 29 x 10,2 cm (B x H x T)
- **Verpackungsmaße:** 11 x 27,5 x 11 cm (B x H x T)
- **Anleitungen in den Sprachen:** DE, GB, FR, ES, IT, NL
- **Produktbilder, Szenebilder**
- **Verpackungseinheit:** 12 Stk./Karton



### Technische Daten

- **Reichweite:** 25 m<sup>2</sup>
- **Spannung:** 220 – 240 V AC/50 Hz
- **Hochspannung:** 900 V
- **UV-Leuchtstoffröhre**
- **Stromverbrauch:** 4 W