

Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen

WT050C 2xTLED L1200

220 bis 240 V - 50 oder 60 Hz - Schutzklasse II

Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8710163366036
Anzahl pro Verpackung: 1
Verpackungsanzahl pro Umverpackung: 9
Nettogewicht (Einzelteil): 950 g

Elektrische Kenndaten:

Netzspannung: 220/ 240 V
Netzfrequenz: 50 oder 60 Hz

Gehäuseeigenschaften:

Länge: 1275 mm
Breite: 95 mm
Höhe: 84 mm

Zulassungen und Prüfzeichen:

Schutzklasse: Schutzklasse II
Schutzart: IP65 - Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt
Schlagfestigkeit: IK08
CE-Zeichen: ja

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	WT050C 2xTLED L1200
Gesamt-Produktcode (EOC)	871016336603699
Material-Nr. (12NC)	911401807481
EAN/UPC - Produkt	8710163366036
Nettogewicht (Einzelteil)	950 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	9
Anzahl pro Verpackung	1

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 oder 60 Hz

Gehäuseeigenschaften

Länge	1275 mm
-------	---------

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP65 - Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt
Schlagfestigkeit	IK08
CE-Zeichen	ja

Produktfoto



Abmessungsskizze

WT050C L1200 2 Tube

