




K 4 Premium Power Control Home

K 4 Premium Power Control-Hochdruckreiniger mit G 160 Q Power Control-Pistole und Schlauchtrommel. Kann durch den Anwendungsberater der Home & Garden App unterstützt werden. Inkl. Home Kit.




1 Home & Garden App

- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
- Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.



2 Power Control-Pistole und Strahlrohre mit Quick Connect

- Die optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe.
- Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an.



3 Schlauchtrommel für komfortable Handhabung

- Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut.
- Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen.



4 Plug 'n' Clean - das Kärcher Reinigungsmittelsystem

- Innovative Einsteckvorrichtung der Kärcher Reinigungsmittelflaschen.
- Für schnelles, einfaches und komfortables Aufbringen von Reinigungsmitteln mit dem Hochdruckreiniger.



K 4 Premium Power Control Home

- Power Control-Pistole mit Druckstufenanzeige
- Höchste Standfestigkeit durch tiefen Schwerpunkt, Schlauchführung und verlängerten Standfuß
- Besonders leistungsfähiger wassergekühlter Motor.

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.324-133.0	
EAN-Code	4054278786070	
Druck	bar / MPa	20 - max. 130 / 2 - max. 13
Fördermenge	l/h	max. 420
Max. Zulauftemperatur	°C	max. 40
Anschlussleistung	kW	1,8
Gewicht ohne Zubehör	kg	11,98
Abmessungen (L x B x H)	mm	414 x 306 x 588
Stromart	V / Hz	230 / 50

Ausstattung

Hochdruckpistole	G 160 Q Power Control-Pistole	Wassergekühlter Motor	■
Vario Power Jet	■	Soft Bag	■
Dreckfräser	■		
HD-Schlauch	m	8	
Geräteseitiges Quick Connect	■		
Reinigungsmittelersatz über	Plug 'n' Clean-System		
Wasseransaugung	■		
Integrierter Wasserfilter	■		
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"	■		
Home Kit	Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger, 3-in1, 1 l		
Teleskopgriff	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME

1.324-133.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Flächenreiniger									
T 5 Flächenreiniger T-Racer	1	2.644-084.0						Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.	■
T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer	2	2.644-074.0						Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion - für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.	□
PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber	3	2.644-123.0						Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
Bürsten									
WB 150 Powerbürste	4	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	□
WB 120 Rotierende Waschbürste	5	2.644-060.0						Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	□
WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike	6	2.644-129.0						Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	□
WB 60 Weiche Waschbürste	7	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	□
Felgenwaschbürste	8	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	□
Strahlrohre									
Spritzschutz	9	2.642-706.0						Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	□
Winkelstrahlrohr	10	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	11	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	12	2.643-254.0						VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME

1.324-133.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
VP 145 Vario Power Jet Full Control für K 4-K 5	13	2.642-725.0					Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	<input type="checkbox"/>
DB 145 Dreckfräser Full Control für K 4-K 5	14	2.642-728.0					Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Middle für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstrahlrohr	15	2.642-347.0					Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	<input type="checkbox"/>
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System								
XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	16	2.641-710.0					Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	17	2.641-709.0					Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigung								
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset	18	2.642-240.0					Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rohrreinigungsset	19	2.637-767.0					Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rohrreinigungsset	20	2.637-729.0					Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
Schaumdüse								
FJ 6 Schaumdüse	21	2.643-147.0					FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	22	2.643-144.0					Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und Klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	<input type="checkbox"/>
Verschiedenes								
SH 5 Saugschlauch	23	2.643-100.0					Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfassern oder Wassertonnen.	<input type="checkbox"/>
Sand-/Nassstrahlset	24	2.638-792.0					Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	<input type="checkbox"/>
Variogelenk	25	2.640-733.0					Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Wasserfilter	26	4.730-059.0					Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	<input type="checkbox"/>
O-Ring Set	27	2.640-729.0					Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME

1.324-133.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen									
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	<input type="checkbox"/>
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstauerung.	<input type="checkbox"/>
Schläuche									
Schlauchset für Hochdruckreiniger	3	2.645-156.0						Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	4	2.645-138.0						Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0						PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m	6	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	7	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	8	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung Plus	9	2.645-193.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	10	2.645-194.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.