KERN **356-79**

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 50 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	356

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm^3)	7042,2535
Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m^3)	600
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm^3)	595,12
Gewicht OIML-Klasse	M2
Prüfgewicht - Nennwert	50 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	8 g
Prüfgewicht - Dichte (kg/m^3)	7100
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2300

Bauform

Bauform Gewicht	Block Eco
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	310×155×192 mm
Material	Gusseisen lackiert
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-646

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	310×155×192 mm
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	50 kg
Bruttogewicht ca.	50 kg
Versandgewicht	50 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761241817
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

