

KERN 366-78

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 20 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert

KERN

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 230×115×139 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 20 kg

Bruttogewicht ca. 20 kg

Versandgewicht 20 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 346-080-600

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761241848

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	366

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	2816,9014
Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	600
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	238,048
Gewicht OIML-Klasse	M3
Prüfgewicht - Nennwert	20 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	10 g
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7100
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500

Bauform

Bauform Gewicht	Block Eco
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	230×115×139 mm
Material	Gusseisen lackiert
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-645
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----