
SAUTER **CE HSN**

Kompaktes Auswertegerät (Hutschienenmodul) zum Einbau in Schaltschränke



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik-Komponente
Produktgruppe	Digitaler Wägetransmitter
Produktfamilie	CE HS

Messsystem

Auswertegerät Auflösung (nicht eichfähig)	10.000
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Wägezellen-Verbindung	6-Leiter
Interne Messfrequenz	1600 Hz
Wägezelle - Wägezellenwiderstand [Min] (Ohm)	43,75
Wägezelle - Wägezellenwiderstand [Max] (Ohm)	1200
Anzahl Plattformen / Kanäle	1

Display

Terminal - Display-Art	7 Segment LED
Display Segmente	6
Display Ziffernhöhe	7,62 mm

Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	120×101×23 mm

Funktionen

IP-Schutz - Komplettgerät	IP20
Tarierfunktion	automatisch & manuell (mehrmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	3

Schnittstelle

Schnittstellen	Digital I/O RS-485 USB-Device Profinet

Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur [Min]	-10 °C
Verwendungstemperatur [Max]	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	70 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	auf Anfrage | on request

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	260×155×140 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,45 kg
Versandgewicht	1,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761246164
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

