

# KERN EOC30K-4S



Robuste und hochauflösende Plattformwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit



|                            |    |
|----------------------------|----|
| Prozentbestimmung:         | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
| Zählfunktion:              | ja |

## Umgebungsbedingungen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 80 %   |
| Luftfeuchtigkeit (min.):    | 0 %    |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

## Energieversorgung

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Akku:                                     | Rchg. battery optional - intern |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):  | 26 h                            |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 43 h                            |
| Akkuladezeit:                             | 3 h                             |
| Batterie-Betriebsdauer:                   | 100 h                           |
| Eingangsspannung:                         | 100V-240V 0.4A                  |
| Netzteil-Art:                             | Netzadapter extern              |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang:         | US EURO CH AUS UK               |

## Dienstleistungen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein:       | 963-128 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

## Kategorie

|                |                |
|----------------|----------------|
| Kategorie:     | Waagen         |
| Marke:         | KERN           |
| Produktgruppe: | Industriewaage |

## Verpackung & Versand

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 880 x 490 x 150 mm |
| Bruttogewicht:                  | 7,500 kg           |
| Lieferzeit:                     | 24 h               |
| Nettogewicht:                   | 5,200 kg           |
| Versandart:                     | Paketdienst        |

## Bauform

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): | 268 x 115 x 80 mm  |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):   | 300 x 300 x 110 mm |

## Messsystem

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Ablesbarkeit [d]:                     | 500 mg   1000 mg |
| Anwärmzeit:                           | 2 h   2 h        |
| Auflösung:                            | 30 35.000        |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max:   | 2,500 g   5 g    |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen | 2 s              |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Empfohlenes Justiergewicht:  | 30 kg (F2)                      |
| Justiermöglichkeiten:        | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearisierung (in Punkten): | 3                               |
| Linearität:                  | 1,500 g   3 g                   |
| Reproduzierbarkeit:          | 500 mg   1000 mg                |
| Tarierbereich:               | -30 kg                          |
| Wägebereich [Max]:           | 15 kg   35 kg                   |
| Wägeeinheiten:               | kg PCS g lb tJ HJ oz            |
| Wägesystem:                  | Dehnungsmessstreifen            |
| Wägezellen-Verbindung:       | 4-wire                          |

## Anzeige

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe (groß):  | 2,500 cm |
| Display Ziffernhöhe (klein): | 2,500 cm |

## Zählen

|  |       |
|--|-------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):  | 1 g   |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): | 10 g  |
| Zählauföschung:                                  | 35000 |

## Funktionen

|  |    |
|--|----|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
|--|----|

# KERN EOC30K-4S



Robuste und hochauflösende Plattformwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Drehbare Fußschrauben:   | ja           |
| Kabellänge Anzeigegerät: | 3 m          |
| Libelle:                 | ja           |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl    |
| Stativhöhe:              | 33 cm        |
| Wandhalterung:           | ja           |
| Wägefläche (BxT):        | 300 x 300 mm |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

