

KERN FOB 10K-3LM



Kompakte Edelstahl-Tischwaage mit speziellem Checkweighing-Display für noch effizienteres Arbeiten, jetzt auch mit Eichzulassung [M]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 5 g

Anwärmzeit: 10 min

Anzahl der Wägebereiche: 1

Auflösung: 3000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max:

Einschwingzeit unter Laborbedingungen² s

Empfohlenes Justiergewicht: 15 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 10 g

Reproduzierbarkeit: 5 g

Wägebereich [Max]: 15 kg

Wägeeinheiten: g lb oz

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 2,500 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 5 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 100 g

Periodische Nacheichung für Italien: 969-112

Funktionen

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 95 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 25 %

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 5 °C

Energieversorgung

Batterie: 4x1.5 V AA

Batterie-Betriebsdauer: 48 h

Eingangsspannung: 230 V AC 50 Hz

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-128

Eichung: 965-228

Justage auf Aufstellungsort: 961-248

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 420 x 305 x 180 mm

Bruttogewicht: 4,700 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 3,800 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 256 x 285 x 100 mm


Gehäusematerial: Edelstahl

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (BxT): 248 x 198 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY



KERN FOB 10K-3LM

Kompakte Edelstahl-Tischwaage mit speziellem Checkweighing-Display für noch effizienteres Arbeiten, jetzt auch mit Eichzulassung [M]

