

KERN IXS100K-2M



Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät, XL-Display und Eichzulassung [M] â auch als hochauflösende Variante mit Feinanzeige



Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen50 g
(Normal):

Zählaufösung: 30000

Funktionen

Data-Hold-Funktion: ja

Erschütterungsfreies Wägen
(Tierwägeprogramm): ja

Peak-Funktion: ja

PRE-TARE-Funktion: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional
(factory)

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung
an): 40 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung
aus): 80 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierschein: 963-129

Eichung: 965-229

Justage auf Aufstellungsort: 961-249

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 490 x 775 x 235 mm

Bruttogewicht: 22,960 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 20,500 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät: 232 x 150 x 80 mm

(BxTxH):

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 20 g | 50 g

Anwärmzeit: 10 min | 10 min

Anzahl der Wägebereiche: 2

Auflösung: 3 3.000

Außermittige Belastung bei 1/3
Max: 20 g | 50 g

Einschwingzeit unter Laborbedingungen2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 150 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem
Gewicht

Linearität: 20 g | 50 g

Reproduzierbarkeit: 20 g | 50 g

Tarierbereich: -150 kg

Wägebereich [Max]: 60 kg | 150 kg

Wägeeinheiten: kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 5,500 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 20 g | 50 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 400 g | 1000 g

Periodische Nacheichung für
Italien: 969-112

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen5 g
(Labor):

KERN IXS100K-2M



Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät, XL-Display und Eichzulassung [M] â
auch als hochauflösende Variante mit Feinanzeige

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 500 x 400 x 123 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Kabellänge Anzeigegerät: 2,500 m

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wandhalterung: ja

Wägefläche (BxT): 500 x 400 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

