

KERN MPE 200K-1PEM



Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



Empfohlenes Justiergewicht:	200 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	100 g
Reproduzierbarkeit:	100 g
Tarierbereich:	-249,900 kg
Wägebereich [Max]:	250 kg
Wä geeinheiten:	kg
Wä gesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
Display Ziffernhöhe (klein):	2 mm

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	100 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	2 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Funktionen

BMI-Funktion:	ja
Data-Hold-Funktion:	ja
Erschütterungsfreies Wä gen (Tierwä geprogramm):	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	20 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	40 h
Akkuladezeit:	12 h
Batterie:	6x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	20 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2500
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	100 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s

KERN MPE 200K-1PEM



Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Personenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 1010 x 290 x 445 mm

Bruttogewicht: 14,100 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 10,800 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 200 x 55 x 128 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 365 x 360 x 80 mm

Gehäusematerial: Stahl lackiert

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 365 x 570 x 1030 mm

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Kunststoff

Stativhöhe: 94 cm


Wägefläche (BxT): 365 x 360 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

